

MEKA GN CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

- Outil à dénuder pour câbles coaxiaux et câbles informatiques (blindés) 2,5...8 mm ø
- Dénudage sur 1, 2 ou 3 niveaux en une seule opération

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Cassettes de couteaux
Référence	9032000000
Type	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008190010102
Qté.	1 pièce(s)

MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	20 mm	Profondeur (pouces)	0,787 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0,394 inch
Largeur	40 mm	Largeur (pouces)	1,575 inch
Poids net	9 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cassette de couteaux pour CST 3 niveaux longueur 7,1mm, 5,1mm
--------------------------	---

Outil à dénuder

Cote de dénudage B	7,1 mm	Cote de dénudage C	5,1 mm
Couleur	vert		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--