

H0,75/16D ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm² (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris |
| Référence | 9037420000 |
| Type | H0,75/16D ZH GR |
| GTIN (EAN) | 4008190492991 |
| Qté. | 500 pièce(s) |
| Emballage | en vrac |

H0,75/16D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0,14 g |
|-----------|--------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts doubles, couleur grise | Version | Embout double |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|

Embouts

| | | |
|--|--------|--|
| Couleur | DIN | Diamètre de la surface des contacts (D1) 1,7 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0,3 mm | Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0,15 mm |
| Hauteur de la collerette (A) | 5,5 mm | L1 en mm 16 mm |
| Largeur de la collerette (B) | 3 mm | Longueur de dénudage 13 mm |
| Longueur de la surface des contacts (L2) 10 mm | | Section de raccordement du conducteur 0,75 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 18 | |

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744 |

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | Technical information - EN Technical information - DE |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

H0,75/16D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

