

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Version	Pince
Référence	9046400000
Type	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
Qté.	1 pièce(s)

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	179 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ECLASS 11.0	21-04-38-16	ECLASS 12.0	21-04-38-16
ECLASS 13.0	21-04-38-16		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à bec isolée VDE recourbée avec coupe 200 mm de long
--------------------------	--

Pinces

Diamètre du conducteur max. (H)	1,8 mm	Diamètre du conducteur max. (MH)	2,8 mm
Dureté de la lame	60 HRC	Forme (pince téléphonique)	courbé
Longueur totale	200 mm	Protection d'isolation 1000 V	Oui

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Agréments

Agréments



Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration - Pliers
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

