

**MULTI-STRIPAX 6-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

**Informations générales de commande**

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	<a href="#">9202210000</a>
Type	MULTI-STRIPAX 6-16
GTIN (EAN)	4032248486144
Qté.	1 pièce(s)

**MULTI-STRIPAX 6-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1,575 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3,346 inch
Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	509,1 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Pince à dénuder et couper pour conducteurs avec isolant PVC 6, 10, 16 mm <sup>2</sup> avec constitution spéciale
--------------------------	--

**Outil à dénuder**

Coupe max. câble plat	10,2 mm x 4 mm	Coupe max. fils rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Coupe max. fils souple	6 mm <sup>2</sup>	Longueur de dénudage, minimale	2 mm
Plage de dénudage AWG, max.	6 AWG	Plage de dénudage AWG, min.	10 AWG
Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	6 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur (capacité de coupe)	6 mm <sup>2</sup>	Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### MULTI-STRIPAX 6-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



## MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Accessoires / pièces de rechange



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

## Informations générales de commande

Type	ERME MULTI-STRIPAX	Version
Référence	<a href="#">9203070000</a>	Couteau de rechange
GTIN (EAN)	4032248538096	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Version
Référence	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Version
Référence	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Version
Référence	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIE MULTI-STRIPAX PV	Version
Référence	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Version
Référence	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	Version
Référence	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ERAN MULTI-STRIPAX	Version
Référence	<a href="#">9203100000</a>	Jeu de butées de rechange
GTIN (EAN)	4032248538102	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Version
Référence	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Qté.	1 pièce(s)	

**MULTI-STRIPAX 6-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Version
Référence	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIE MULTI-STRIPAX POF	Version
Référence	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Version
Référence	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Qté.	1 pièce(s)	