

CTI 6 G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm², 6mm², Sertissage ovale, Sertissage parallèle
Référence	9202850000
Type	CTI 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	1121010000

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	689,78 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir les cosses isolées 0,5-6 mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 10	Section du conducteur min. AWG	AWG 21
Type de contact	Connecteur isolé		

Données de l'outil - sertissage

Station de sertissage	Numéro de station de sertissage	1
	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²
	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²
	Diamètre du câble AWG, min.	20 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	16 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Rouge
	Numéro de station de sertissage	2
	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²
	Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²
	Diamètre du câble AWG, min.	16 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	14 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Bleu
	Numéro de station de sertissage	3
	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²
	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²
	Diamètre du câble AWG, min.	12 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	10 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Jaune
Type de sertissage/-profil	Sertissage ovale, Sertissage parallèle	

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Note importante

Informations sur le produit	Ne convient pas aux conducteurs rigides. L'isolation sur le contact est pressée coniquement.
-----------------------------	--

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Documentation utilisateur

[Manual](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



CTI 6 G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pièces de rechange****Pièces de rechange**

Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE CTO	Version
Référence	1121010000	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248902118	
Qté.	1 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses à crochet



L'utilisation de connexions isolées garantit pendant de longues années à l'utilisateur une qualité constante de ses connexions électriques. Ils présentent également des avantages lors du montage.

Informations générales de commande

Type	HBT 1,5 - 3,0 RT	Version
Référence	1312440000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm² - 1,5 mm², Rouge
GTIN (EAN)	4050118115055	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Version
Référence	9036300000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1 mm² - 2,5 mm², 16.75 mm
GTIN (EAN)	4032248175932	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	HBT 1,5 - 4,6 RT	Version
Référence	1233340000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm² - 1,5 mm², Rouge
GTIN (EAN)	4050118210972	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	HBT 2,5 - 3,0 BL	Version
Référence	1312450000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm² - 2,5 mm², bleu
GTIN (EAN)	4050118115130	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	HBT 2,5 - 4,6 BL	Version
Référence	1233330000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm² - 2,5 mm², bleu
GTIN (EAN)	4050118016901	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	HBT 6,0 - 3,0 GE	Version
Référence	1312470000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm², jaune
GTIN (EAN)	4050118114980	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Version
Référence	9036290000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,25 mm² - 1,5 mm², 16.75 mm
GTIN (EAN)	4032248175925	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	HBT 6,0 - 4,6 GE	Version
Référence	1216230000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm², jaune
GTIN (EAN)	4050118000337	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses de prolongation



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	VPLI/0,1-0,5	Version
Référence	1491450000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301595	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VPLI/1,5-2,5	Version
Référence	1491470000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301571	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VPLI/0,5-1,0	Version
Référence	1491460000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301366	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VPLI/4,0-6,0	Version
Référence	1491480000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301359	
Qté.	100 pièce(s)	

Cosses cylindriques femelles



Cosses rondes entièrement isolées en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	VRSHVI/1,5-2,5	Version
Référence	1491990000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301878	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LID 6,0F5 RF	Version
Référence	9200720000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm², jaune
GTIN (EAN)	4032248410569	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LID 1,5F4 RF	Version
Référence	9200700000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm² - 1,5 mm², Rouge
GTIN (EAN)	4032248410545	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VRSHVI/4,0-6,0	Version
Référence	1492010000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301960	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VRSHV/0,5-1,0	Version
Référence	1491980000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301939	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LID 2,5F5 RF	Version
Référence	9200710000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm² - 2,5 mm², bleu
GTIN (EAN)	4032248410552	
Qté.	100 pièce(s)	

Connecteur rond



Cosses rondes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LID 1,5M4 R	Version
Référence	9200670000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm² - 1,5 mm², Rouge
GTIN (EAN)	4032248410514	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VRSTI/4,0-6,0	Version
Référence	1492060000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301885	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VRSTI/1,5-2,5	Version
Référence	1492050000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301861	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LID 6M5 R	Version
Référence	9200690000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm², jaune
GTIN (EAN)	4032248410538	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LID 2,5M5 R	Version
Référence	9200680000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm² - 2,5 mm², bleu
GTIN (EAN)	4032248410521	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	VRSTI/0,5-1,0	Version
Référence	1492040000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301779	
Qté.	100 pièce(s)	

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 2,5F488 R	Version
Référence	9200550000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410392	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/485	Version
Référence	1491660000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301410	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/288	Version
Référence	1491740000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301472	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/488	Version
Référence	1491710000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301663	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 2,5F638 R	Version
Référence	9200560000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410408	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,1-0,5/288	Version
Référence	1491630000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301489	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/485	Version
Référence	1491690000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301717	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LIF 1,5F488 R	Version
Référence	9200530000	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410378	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/488	Version
Référence	1491670000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301502	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/4,0-6,0/638	Version
Référence	1491750000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301816	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 1,5F638 R	Version
Référence	9200540000	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410385	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/288	Version
Référence	1491650000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301519	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Version
Référence	1491760000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301588	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 6F638 R	Version
Référence	9200570000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/285	Version
Référence	1491730000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301700	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/638	Version
Référence	1491720000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301564	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,1-0,5/285	Version
Référence	1491620000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301526	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/638	Version
Référence	1491680000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301618	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/285	Version
Référence	1491640000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301557	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses rondes

Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique



Informations générales de commande

Type	LIR 6M8 V	Version
Référence	9200260000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	40322484 10088	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 6M6 V	Version
Référence	9200250000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	40322484 10071	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 1,5M10 V	Version
Référence	2792000000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4064675073192	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 2,5M3 V	Version
Référence	9200150000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409778	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 1,5M3 V	Version
Référence	9200070000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409839	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 2,5M3,5 V	Version
Référence	9200160000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409785	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 6M4 V	Version
Référence	9200230000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	40322484 10057	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 1,5M3,5 V	Version
Référence	9200080000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409846	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 1,5M6 V	Version
Référence	9200110000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409730	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 1,5M5 V	Version
Référence	9200100000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409860	
Qté.	100 pièce(s)	

Date de création 23 mai 2024 14:21:52 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

11

CTI 6 G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	LIR 6M10 V	Version
Référence	9200270000	Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410095	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 2,5M10 V	Version
Référence	9200210000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410033	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 2,5M6 V	Version
Référence	9200190000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410019	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 1,5M4 V	Version
Référence	9200090000	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm²,0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409853	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 1,5M8 V	Version
Référence	9200120000	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm²,0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409747	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 2,5M5 V	Version
Référence	9200180000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 2,5M8 V	Version
Référence	9200200000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410026	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 2,5M4 V	Version
Référence	9200170000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409792	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 6M5 V	Version
Référence	9200240000	Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410064	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips avec dérivation



Clips isolés avec dérivation en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5T638 R	Version
Référence	9200610000	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm² - 1,5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	40322484 10453	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 2,5T638 R	Version
Référence	9200620000	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm² - 2,5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	40322484 10460	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 6T638 R	Version
Référence	9200630000	Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm²,jaune
GTIN (EAN)	40322484 10477	
Qté.	100 pièce(s)	

Languette



Languettes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	FSKI/1,5-2,5/488	Version
Référence	1491850000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301687	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	FSKI/4,0-6,0/638	Version
Référence	1491840000	Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301823	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	FSKI/0,5-1,0/638	Version
Référence	1491820000	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm²,0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301670	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	FSKI/1,5-2,5/638	Version
Référence	1491830000	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301830	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	FSKI/0,5-1,0/288	Version
Référence	1491790000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301540	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 1,5M638 R	Version
Référence	9200580000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410422	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	FSKI/0,5-1,0/488	Version
Référence	1491810000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301380	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 2,5M638 R	Version
Référence	9200590000	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410439	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 6M638 R	Version
Référence	9200600000	Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm²,jaune
GTIN (EAN)	4032248410446	
Qté.	100 pièce(s)	

Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	VSTI/4,0-6,0	Version
Référence	1491570000	Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301809	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VSTI/1,5-2,5	Version
Référence	1491560000	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301656	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIB 1,5B25 VF	Version
Référence	9200490000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410330	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LIB 2,5B25 VF	Version
Référence	9200500000	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm² - 2.5 mm², bleu
GTIN (EAN)	4032248410347	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VSTI/0,5-1,0	Version
Référence	1491550000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301731	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIB 6B26 VF	Version
Référence	9200510000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm², jaune
GTIN (EAN)	4032248410354	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VSTI/0,1-0,5	Version
Référence	1491540000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301649	
Qté.	100 pièce(s)	

Cosses à broche



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KSI/0,5-1,0	Version
Référence	1491380000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301441	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KSI/0,1-0,5	Version
Référence	1491370000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301625	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KSI/1,5-2,5	Version
Référence	1491410000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301632	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIP 1,5R12 V	Version
Référence	9200460000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm² - 1.5 mm², Rouge
GTIN (EAN)	4032248410309	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KSI/4,0-6,0	Version
Référence	1491420000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118300994	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LIP 2,5R12 V	Version
Référence	9200470000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410316	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIP 6R14 V	Version
Référence	9200480000	Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm²,jaune
GTIN (EAN)	4032248410323	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KSI/1,5-2,5	Version
Référence	1491390000	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301458	
Qté.	100 pièce(s)	

Manchons de cosses, entièrement isolés



Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 2,5F638 RF	Version
Référence	9200650000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410491	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/1,5-2,5/488	Version
Référence	1491930000	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301762	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 6F638 RF	Version
Référence	9200660000	Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm²,jaune
GTIN (EAN)	4032248410507	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/488	Version
Référence	1491890000	Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301786	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 1,5F638 RF	Version
Référence	9200640000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410484	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/288	Version
Référence	1491870000	Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301908	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	VFSKHV/0,5-1,0/485	Version
Référence	1491880000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301748	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/285	Version
Référence	1491860000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301915	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/1,5-2,5/485	Version
Référence	1491920000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301694	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/1,5-2,5/638	Version
Référence	1491940000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301922	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/4,0-6,0/638	Version
Référence	1491950000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301946	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/638	Version
Référence	1491910000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301847	
Qté.	100 pièce(s)	

Répartiteur embrochable



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	VSTVI/0,5-1,0	Version
Référence	1491770000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301465	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VSTVI/1,5-2,5	Version
Référence	1491780000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301373	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Manchons de prise ronde, entièrement isolés



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	VRSHVI/0,5-1,0	Version
Référence	1492020000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301984	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VRSHVI/1,5-2,5	Version
Référence	1492030000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301854	
Qté.	100 pièce(s)	

Cosses serties



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	KQI-M12/-6	Version
Référence	1492420000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M8/-1	Version
Référence	1492240000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302066	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M5/-0,5	Version
Référence	1492120000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M10/-6	Version
Référence	1492410000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQI-M5/S/-1	Version
Référence	1492210000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302004	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M4/-0,5	Version
Référence	1492110000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302103	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M2,5/-1	Version
Référence	1492150000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M2/-0,5	Version
Référence	1492090000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3/-2,5	Version
Référence	1492250000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302073	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M6/-6	Version
Référence	1492390000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302509	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M6/-1	Version
Référence	1492230000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302400	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M6/-2,5	Version
Référence	1492320000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302417	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M2/-1	Version
Référence	1492140000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302127	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M4/S/-1	Version
Référence	1492190000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302165	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M10/-1	Version
Référence	1492130000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302158	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3,5/-2,5	Version
Référence	1492270000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302134	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3/-0,5	Version
Référence	1492100000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302011	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQI-M5/-1	Version
Référence	1492220000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302110	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M5/-2,5	Version
Référence	1492310000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302271	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M10/-2,5	Version
Référence	1492340000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302295	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M5/S/2,5	Version
Référence	1492300000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302332	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M12/-2,5	Version
Référence	1492350000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302059	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M4/-6	Version
Référence	1492370000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302264	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M8/-6	Version
Référence	1492400000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302257	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M5/-6	Version
Référence	1492380000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302219	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3/-1	Version
Référence	1492170000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302035	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M4/S/-2,5	Version
Référence	1492280000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302141	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M8/-2,5	Version
Référence	1492330000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302325	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3,5/-1	Version
Référence	1492180000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302080	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M4/-2,5	Version
Référence	1492290000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302172	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQI-M4/-1	Version
Référence	1492200000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302301	
Qté.	100 pièce(s)	

Cosses, type fourche



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KQIG-M3,5/-2,5	Version
Référence	1492610000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302097	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M8/-6	Version
Référence	1491310000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301298	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 6M8 V	Version
Référence	9200440000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm², jaune
GTIN (EAN)	40322484 10286	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQIG-M4/-1	Version
Référence	1492550000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302240	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M5/-1	Version
Référence	1492580000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301793	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 2,5M4 V	Version
Référence	9200370000	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm² - 2.5 mm², bleu
GTIN (EAN)	40322484 10194	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M4/-2,5	Version
Référence	1492630000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302424	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 1,5M3 V	Version
Référence	9200290000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm² - 1.5 mm², Rouge
GTIN (EAN)	40322484 10118	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LIS 2,5M3 V	Version
Référence	9200350000	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm² - 2.5 mm², bleu
GTIN (EAN)	4032248410170	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M3,5/-1	Version
Référence	1492530000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302370	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 6M4 V	Version
Référence	9200410000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm², jaune
GTIN (EAN)	4032248410255	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M6/-6	Version
Référence	1491290000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301328	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M6/-2,5	Version
Référence	1491260000	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301182	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M4/-6	Version
Référence	1491270000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301342	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M3/-2,5	Version
Référence	1492600000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302202	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M3/-1	Version
Référence	1492520000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302431	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M5/-2,5	Version
Référence	1492640000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302448	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 1,5M4 V	Version
Référence	9200310000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm² - 1.5 mm², Rouge
GTIN (EAN)	4032248410132	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 6M6 V	Version
Référence	9200430000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm², jaune
GTIN (EAN)	4032248410279	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M4/S/-2,5	Version
Référence	1492620000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302387	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M10/-6	Version
Référence	1491320000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301199	
Qté.	100 pièce(s)	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LIS 1,5M6 V	Version
Référence	9200330000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410156	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 6M10 V	Version
Référence	9200450000	Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm²,jaune
GTIN (EAN)	4032248410293	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LIS 1,5M3,5 V	Version
Référence	9200300000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410125	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 2,5M5 V	Version
Référence	9200380000	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410224	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M5/-6	Version
Référence	1491280000	Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301311	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 1,5M5 V	Version
Référence	9200320000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410149	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M4/S/-1	Version
Référence	1492540000	Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302523	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQIG-M6/-1	Version
Référence	1492590000	Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302318	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 2,5M3,5 V	Version
Référence	9200360000	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410187	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 2,5M6 V	Version
Référence	9200390000	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410231	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIS 6M5 V	Version
Référence	9200420000	Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm²,jaune
GTIN (EAN)	4032248410262	
Qté.	100 pièce(s)	