


ERAN MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Version	Jeu de butées de rechange
Référence	9203100000
Type	ERAN MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538102
Qté.	1 pièce(s)

ERAN MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3,346 inch
Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	11,88 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-04-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Jeu de butées de rechange Multi-Stripax
--------------------------	--

Outil à dénuder

Coupe max. câble plat	10,2 mm x 4 mm	Coupe max. fils rigide	2,5 mm ²
Coupe max. fils souple	6 mm ²		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	