

**H0,34/11 S TK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

**Informations générales de commande**

Version	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, turquoise
Référence	<a href="#">9204090000</a>
Type	H0,34/11 S TK
GTIN (EAN)	4032248593026
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

**H0,34/11 S TK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	0,048 g
-----------	---------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embouts isolés, taille spéciale, couleur turquoise	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

**Embouts**

Couleur	Weidmueller	Diamètre de la collerette (D2)	2,6 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	0,85 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	11 mm
Longueur de dénudage	6 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	6 mm
Section de raccordement du conducteur	0,34 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 22

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**H0,34/11 S TK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

