

WQV 70N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit**Informations générales de commande**

| | |
|------------|--|
| Version | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 20.50, Isolé: Non, 192 A, gris argent |
| Référence | 9512240000 |
| Type | WQV 70N/2 |
| GTIN (EAN) | 4008190403928 |
| Qté. | 5 pièce(s) |

WQV 70N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 18,6 mm | Profondeur (pouces) | 0,732 inch |
| Hauteur | 30,5 mm | Hauteur (pouces) | 1,201 inch |
| Largeur | 9,5 mm | Largeur (pouces) | 0,374 inch |
| Poids net | 24,86 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
|------------------------|----------------|------------------|-------|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|--------------|---------|-------------|
| Matériau | Cuivre étamé | Couleur | gris argent |
|----------|--------------|---------|-------------|

Caractéristiques du système

| | |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

Caractéristiques nominales

| | |
|-----------------|-------|
| Courant nominal | 192 A |
|-----------------|-------|

Connexions transversales

| | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Courant nominal 2 pôles | 192 A | Courant nominal multipolaire | 192 A |
| Nombre des blocs de jonction pontés | 2 | Type | Connexion transversale |

Dimensions

| | |
|---------------|---------|
| Pas en mm (P) | 20,5 mm |
|---------------|---------|

Généralités

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 2 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

WQV 70N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

| | |
|---------------------------|---|
| Données techniques | CAD data – 36042_WQV_70N-2_DXF.dxf CAD data – STEP |
| Données techniques | Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | StorageConditionsTerminalBlocks Instruction |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

WQV 70N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Outil pour couper et casser les connexions transversales**

- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Type | WAW 1 NEUTRAL | Version |
| Référence | 9004500000 | Autres outils |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Douille d'écartement**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Type | VH 25.2/8/6.4 | Version |
| Référence | 1967110000 | Série W, Douille d'écartement |
| GTIN (EAN) | 4032248739196 | |
| Qté. | 5 pièce(s) | |