

**MP MPC 12/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

**Informations générales de commande**

Version	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 125 mm, Largeur: 175 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué
Référence	<a href="#">9535560000</a>
Type	MP MPC 12/17
GTIN (EAN)	4032248009299
Qté.	1 pièce(s)

## MP MPC 12/17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Hauteur	125 mm	Hauteur (pouces)	4,921 inch
Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Poids net	165,8 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

## Caractéristiques générales

Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Surface	zingué
Type de fixation	Vissé		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**MP MPC 12/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****TS 15**

## Accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS15X5 ST MPC1217 VER	Version
Référence	<a href="#">8000037598</a>	Rail profilé, TS 15, Largeur: 4.13 mm, sans perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118653106	zingué, chromé
Qté.	20 pièce(s)	

**TS 35**

## Accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Version
Référence	<a href="#">8000037600</a>	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 90 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118653120	longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 pièce(s)	