

MF FPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Pattes de fixation extérieures

Jeu de 4 pièces

Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Pied de montage, Pattes de fixation, Hauteur: 40 mm, Largeur: 19 mm, Profondeur: 35.5 mm, Matériau: Polyamide, Gris clair
Référence	9536040000
Type	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
Qté.	1 pièce(s)

MF FPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	35,5 mm	Profondeur (pouces)	1,398 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1,575 inch
Largeur	19 mm	Largeur (pouces)	0,748 inch
Poids net	26 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Caractéristiques générales

Matériau	Polyamide	Type de fixation	Vissé
----------	-----------	------------------	-------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	