

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

Version	Outils à dégainer
Référence	9918040000
Type	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
Qté.	1 pièce(s)

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0,984 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4,921 inch
Poids net	66 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Dégaineur de prise
--------------------------	--------------------

Outil à dénuder

Diamètre du conducteur max.	13 mm	Diamètre du conducteur min.	8 mm
Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

