

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

Version	Outils à degainer
Référence	9918060000
Type	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Qté.	1 pièce(s)

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0,984 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4,921 inch
Poids net	44,4 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Dégaineur pour câbles informatiques de diamètre extérieur de 5 - 15 mm ø
--------------------------	--

Outil à dénuder

Diamètre du conducteur max.	15 mm	Diamètre du conducteur min.	5 mm
Plage de dénudage AWG, max.	12 AWG	Plage de dénudage AWG, min.	24 AWG
Plage de dénudage, min.	0,25 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,25 mm ²	Type de câble	Câble de données / Télécommunications et traitement de données

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données**STRIPPER PC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dessins**