

**G 25/2.00A/F BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A túláram elleni védelem érdekében 5x25 mm-es, 250 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 25
Rendelési szám	<a href="#">0192700000</a>
Típus	G 25/2.00A/F BL
GTIN (EAN)	4008190176402
Qty.	10 Stück

## G 25/2.00A/F BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	1,4 g		

## Anyag adatok

Szín	Világosszürke
------	---------------

## Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

## Biztosítóbetétek

Feszültségesés	360 mV	Jellemzők	gyors működésű
Jelzés színe	kék	Névleges megszakítási teljesítmény	1,5 kA
Olvadási integrál	9,6 A²s	Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 25
Optikai működésjelzés	Igen	Szín	Világosszürke
Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)	0,7 W	Változat	Biztosíték-tartozék
Áram	2 A		

## Névleges adatok

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	2 A
---------------------	-------	---------------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	