

G 25/10.0A/M RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A túláram elleni védelem érdekében 5x25 mm-es, 250 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Verzió	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 10 A, G-Si. 5 x 25
Rendelési szám	0193100000
Típus	G 25/10.0A/M RT
GTIN (EAN)	4008190023799
Qty.	10 Stück

G 25/10.0A/M RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	1,3 g		

Anyag adatok

Szín	Világosszürke
------	---------------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

Biztosítóbetétek

Feszültségesés	150 mV	Jellemzők	közepes késleltetés
Jelzés színe	piros	Névleges megszakítási teljesítmény	1,5 kA
Olvasási integrál	370 A ² s	Olvasóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 25
Optikai működésjelzés	Igen	Szín	Világosszürke
Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)	3,2 W	Változat	Biztosíték-tartozék
Áram	10 A		

Névleges adatok

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	10 A
---------------------	-------	---------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9,1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	