

CLI C 02-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, sárga |
| Rendelési szám | 0252111508 |
| Típus | CLI C 02-3 GE/SW 2 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190045814 |
| Qty. | 200 Stück |

CLI C 02-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 3,5 mm | Mélység (coll) | 0,138 inch |
| Magasság | 3 mm | Magasság (coll) | 0,118 inch |
| Szélesség | 3,4 mm | Szélesség (coll) | 0,134 inch |
| Nettó tömeg | 0,025 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Általános adatok

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
| Anyag | PVC, puha, kadmium nélkül | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 | |
| Halogén | Igen | |
| Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Komponens |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Komponens = Vezeték és kábeljelölők | |
| Nyomtatott karakterek | Számok | |
| Nyomtatás | 2 | |
| Nyomtatás módja | hő-dombornyomás | |
| Nyomtatás színe | fekete | |
| Nyomtatás tájolása | vízszintes | |
| Nyomtatás típusa | Standard | |
| Szélesség | 3,4 mm | |
| Szín | sárga | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| Változat | MultiPack | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0,2 - 1,5 mm ² | Halogén | Igen |
| Vezeték külső átm. | 1,3 - 3 mm | Vezeték külső átmérő, max. | 3 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 1,3 mm | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,2 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

CLI C 02-3 GE/SW 2 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Product Change Notification

[PCN CableLine_DE](#)[PCN CableLine_EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 02-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



A kép illusztráció

CLI C 02-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 8 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001525 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190154875 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 0 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001501 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190063498 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 9 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001528 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190141516 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 7 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001522 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190185213 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 5 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001516 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190188436 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 2 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001507 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190083137 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 3 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001510 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190046941 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 1 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001504 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190046590 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 4 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001513 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190186081 | |
| Qty. | 10 Stück | |

CLI C 02-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW 6 | Változat |
| Rendelési szám | 6560001519 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190019129 | |
| Qty. | 10 Stück | |

A - Z



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW F | Változat |
| Rendelési szám | 6560001648 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989873 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW E | Változat |
| Rendelési szám | 6560001646 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989866 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW K | Változat |
| Rendelési szám | 6560001658 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989927 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW T | Változat |
| Rendelési szám | 6560001678 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990015 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW N | Változat |
| Rendelési szám | 6560001664 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989958 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW A | Változat |
| Rendelési szám | 6560001638 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989828 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW W | Változat |
| Rendelési szám | 6560001684 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990046 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW V | Változat |
| Rendelési szám | 6560001682 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990039 | |
| Qty. | 10 Stück | |

CLI C 02-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW O | Változat |
| Rendelési szám | 0560001666 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989965 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW U | Változat |
| Rendelési szám | 0560001680 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990022 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW G | Változat |
| Rendelési szám | 0560001650 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989880 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW P | Változat |
| Rendelési szám | 0560001668 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989972 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW Z | Változat |
| Rendelési szám | 0560001699 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990077 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW D | Változat |
| Rendelési szám | 0560001644 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989859 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW R | Változat |
| Rendelési szám | 0560001672 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989996 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW C | Változat |
| Rendelési szám | 0560001642 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989842 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW B | Változat |
| Rendelési szám | 0560001640 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989835 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW X | Változat |
| Rendelési szám | 0560001693 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990053 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW J | Változat |
| Rendelési szám | 0560001656 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989910 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW H | Változat |
| Rendelési szám | 0560001652 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989897 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW M | Változat |
| Rendelési szám | 0560001662 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989941 | |
| Qty. | 10 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. július 2. 23:34:46 CEST

A katalógus állapota 29.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CLI C 02-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW I | Változat |
| Rendelési szám | 6560001654 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989903 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW S | Változat |
| Rendelési szám | 6560001675 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990008 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW L | Változat |
| Rendelési szám | 6560001660 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989934 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW Q | Változat |
| Rendelési szám | 6560001670 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190989989 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW Y | Változat |
| Rendelési szám | 6560001697 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990060 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW / | Változat |
| Rendelési szám | 6560001743 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990114 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW . | Változat |
| Rendelési szám | 6560001749 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990138 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW ET | Változat |
| Rendelési szám | 6560001745 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990121 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW - | Változat |
| Rendelési szám | 6560001740 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990091 | |
| Qty. | 10 Stück | |

CLI C 02-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02-3 GE/SW + | Változat |
| Rendelési szám | 6560001738 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990084 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Szimpla tüskék



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábeleig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02 F. CLI C 02-3 | Változat |
| Rendelési szám | 6559900000 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190081645 | |
| Qty. | 20 Stück | |

Egyebek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábeleig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02-3 BL/WS - | Változat |
| Rendelési szám | 6560001741 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990107 | |
| Qty. | 10 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 02-3 RT/WS + | Változat |
| Rendelési szám | 6560001739 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190990145 | |
| Qty. | 10 Stück | |