

## CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm<sup>2</sup> - max. 70 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, zöld |
| Rendelési szám | <a href="#">0252111518</a>                                       |
| Típus          | CLI C 02-3 GN/WS 5 MP  |
| GTIN (EAN)     | 4032248004997  |
| Qty.           | 200 Stück  |

## CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 3,5 mm  | Mélység (coll)   | 0,138 inch |
| Magasság    | 3 mm    | Magasság (coll)  | 0,118 inch |
| Szélesség   | 3,4 mm  | Szélesség (coll) | 0,134 inch |
| Nettó tömeg | 0,032 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

## Általános adatok

|   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
| Anyag                                   | PVC, puha, kadmium nélkül             |           |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 5                                     |           |
| Halogén                                 | Igen                                  |           |
| Javasolt iparágak                       | Folyamat, Berendezés                  |           |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 Komponens = Vezeték és kábeljelölők |           |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája                    | Komponens |
| Nyomtatott karakterek                   | Számok                                |           |
| Nyomtatás                               | 5                                     |           |
| Nyomtatás módja                         | hő-dombornyomás                       |           |
| Nyomtatás színe                         | fehér                                 |           |
| Nyomtatás tájolása                      | vízszintes                            |           |
| Nyomtatás típusa                        | Standard                              |           |
| Szélesség                               | 3,4 mm                                |           |
| Szín                                    | zöld                                  |           |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                                   |           |
| Változat                                | MultiPack                             |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -30...80 °C                           |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 80 °C                                 |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -30 °C                                |           |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                           |                              |                     |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup> | Halogén                      | Igen                |
| Vezeték külső átm.                      | 1,3 - 3 mm                | Vezeték külső átmérő, max.   | 3 mm                |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 1,3 mm                    | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 0,2 mm <sup>2</sup>       |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC               | No SVHC above 0.1 wt%    |

**CLI C 02-3 GN/WS 5 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Product Change Notification

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

## CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A - Z



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW I         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001654</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989903              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW M         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001662</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989941              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW Q         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001670</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989989              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW D         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001644</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989859              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW V         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001682</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990039              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW G         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001650</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989880              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW F         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001648</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989873              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW C         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001642</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989842              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW J         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001656</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989910              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW B         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001640</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989835              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |

A létrehozás dátuma 2024. november 3. 7:18:54 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW Z         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001699</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990077              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW P         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001668</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989972              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW U         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001680</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990022              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW H         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001652</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989897              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW O         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001666</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989965              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW X         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001693</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990053              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW R         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001672</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989996              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW S         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001675</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990008              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW L         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001660</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989934              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW W         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001684</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990046              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW N         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001664</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989958              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW A         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001638</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989828              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW T         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001678</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990015              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |

A létrehozás dátuma 2024. november 3. 7:18:54 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW K         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001658</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989927              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW Y         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001697</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990060              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW E         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001646</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190989866              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |

## Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW ET        | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001745</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990121              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW +         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001738</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990084              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW .         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001749</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990138              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW -         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001740</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990091              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW /         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001743</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990114              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |

## CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szimpla tűskék



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CLI R 02 F. CLI C 02-3     | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6559900000</a> | CableLine, Rögzítőtűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190081645              |                         |
| Qty.           | 20 Stück                   |                         |

## Egyebek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CLI R 02-3 RT/WS +         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001739</a> | CableLine, Rögzítőtűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990145              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CLI R 02-3 BL/WS -         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6560001741</a> | CableLine, Rögzítőtűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190990107              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |

## CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 9         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001528</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190141516              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 2         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001507</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190083137              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 0         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001501</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190063498              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 7         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001522</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190185213              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 3         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001510</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190046941              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 5         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001516</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190188436              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 4         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001513</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190186081              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 6         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001519</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190019129              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 1         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001504</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190046590              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |



**CLI C 02-3 GN/WS 5 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CLI R 02-3 GE/SW 8         | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">0560001525</a> | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190154875              |                         |
| Qty.           | 10 Stück                   |                         |