

## CLI C 02-3 GE/SW Q MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm<sup>2</sup> - max. 70 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

## Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">0252111669</a>
Típus	CLI C 02-3 GE/SW Q MP
GTIN (EAN)	4008190175818
Qty.	200 Stück

## CLI C 02-3 GE/SW Q MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	3,5 mm	Mélység (coll)	0,138 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0,118 inch
Szélesség	3,4 mm	Szélesség (coll)	0,134 inch
Nettó tömeg	0,03 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

## Általános adatok

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Halogén	Igen	
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Komponens = Vezeték és kábeljelölők	
Nyomtatott karakterek	Nagybetűk	
Nyomtatás	Q	
Nyomtatás módja	hő-dombornyomás	
Nyomtatás színe	fekete	
Nyomtatás tájolása	vízszintes	
Nyomtatás típusa	Standard	
Szélesség	3,4 mm	
Szín	sárga	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Változat	MultiPack	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>	Halogén	Igen
Vezeték külső átm.	1,3 - 3 mm	Vezeték külső átmérő, max.	3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,3 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,2 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

**CLI C 02-3 GE/SW Q MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Product Change Notification

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI C 02-3 GE/SW Q MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



A kép illusztráció

## CLI C 02-3 GE/SW Q MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A - Z



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001642</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989842	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW D	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001644</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989859	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW K	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001658</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989927	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW V	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001682</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990039	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001675</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990008	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW U	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001680</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990022	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW J	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001656</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989910	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW Y	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001697</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990060	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW Z	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001699</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990077	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001693</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990053	
Qty.	10 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 5. 2:42:30 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CLI C 02-3 GE/SW Q MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001662</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989941	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW N	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001664</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989958	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001646</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989866	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001668</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989972	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001638</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989828	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW O	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001666</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989965	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW H	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001652</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989897	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001672</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989996	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW T	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001678</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990015	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW B	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001640</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989835	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001684</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990046	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001648</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989873	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW I	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001654</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989903	
Qty.	10 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 5. 2:42:30 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CLI C 02-3 GE/SW Q MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW L	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001660</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989934	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW Q	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001670</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989989	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001650</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989880	
Qty.	10 Stück	

## 0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW 0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001501</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190063498	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001525</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190154875	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 9	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001528</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190141516	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001516</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190188436	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001507</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190083137	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001519</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190019129	
Qty.	10 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 5. 2:42:30 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CLI C 02-3 GE/SW Q MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001504</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190046590	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001513</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190186081	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001522</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190185213	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001510</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190046941	
Qty.	10 Stück	

## Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW /	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001743</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990114	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW .	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001749</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990138	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW -	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001740</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990091	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW +	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001738</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990084	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW ET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0560001745</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990121	
Qty.	10 Stück	



## CLI C 02-3 GE/SW Q MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szimpla tűskék



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02 F. CLI C 02-3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6559900000</a>	CableLine, Rögzítőtűske
GTIN (EAN)	4008190081645	
Qty.	20 Stück	

## Egyebek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 RT/WS +	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6560001739</a>	CableLine, Rögzítőtűske
GTIN (EAN)	4008190990145	
Qty.	10 Stück	

Típus	CLI R 02-3 BL/WS -	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6560001741</a>	CableLine, Rögzítőtűske
GTIN (EAN)	4008190990107	
Qty.	10 Stück	