

CLI C 1-6 SDR CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Vevőspecifikus
Rendelési szám	0252709999
Típus	CLI C 1-6 SDR CD
GTIN (EAN)	4008190169350
Qty.	250 Stück

CLI C 1-6 SDR CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Szélesség	4,2 mm	Szélesség (coll)	0,165 inch
Nettó tömeg	0,14 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	80 °C
------------------------------	-------

Általános adatok

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül	Halogén	Igen
Nyomtatott karakterek	Vevőspecifikus	Nyomtatás	Egyedi felirat
Nyomtatás módja	Tintasugaras eljárás	Nyomtatás színe	fekete
Nyomtatás tájolása	vízszintes	Nyomtatás típusa	Vevőspecifikus
Szélesség	4,2 mm	Szín	Vevőspecifikus
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	CD
Üzemi hőmérsékleti tartomány	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1,5 - 4 mm ²	Halogén	Igen
Vezeték külső átm.	2,5 - 5 mm	Vezeték külső átmérő, max.	5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2,5 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Product Change Notification	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CLI C 1-6 SDR CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



A kép illusztráció