

## VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 16, 5 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	<a href="#">0295060000</a>
Típus	VP 16-K54
GTIN (EAN)	4008190170479
Qty.	100 Stück

## VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0,197 inch
Hossz	10 mm	Hossz, inch	0,394 inch
Átmérő	22,5 mm	Falvastagság, min.	0,5 mm
Falvastagság, max.	4 mm	Nettó tömeg	1,8 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Általános információk

Anyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Fej átmérő	27 mm
Halogén	Nem	Külső menet	PG 16
Menet hossza	5 mm	Tömszelencék	PG
Tömítőgyűrű átmérője	22,5 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Védelmi osztály	IP54	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9,1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**VP 16-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**