

## TW SAKD2.5N HP/TF/0.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 32.5 mm x 46 mm, bézs
Rendelési szám	<a href="#">0307500000</a>
Típus	TW SAKD2.5N HP/TF/0.5
GTIN (EAN)	4008190110017
Qty.	20 Stück

## TW SAKD2.5N HP/TF/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	46 mm	Mélység (coll)	1,811 inch
Magasság	32,5 mm	Magasság (coll)	1,28 inch
Szélesség	0,5 mm	Szélesség (coll)	0,02 inch
Nettó tömeg	0,941 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

## Anyag adatok

Anyag	PA 66	Szín	bézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

## Rendszer specifikációk

Változat	Elválasztó lemez
----------	------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Nem
----------------	-----

## Méretetek

TS 32 eltolás	16,25 mm
---------------	----------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>