

## WSK 12 , LEER


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között található kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsoncsok és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Verzió         | CableLine, Válogatás doboz, 250 x 185 mm, Áttetsző |
| Rendelési szám | <a href="#">0335900000</a>                         |
| Típus          | WSK 12 , LEER                                      |
| GTIN (EAN)     | 4008190006259                                      |
| Qty.           | 1 Stück                                            |

## WSK 12 , LEER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Magasság    | 250 mm | Magasság (coll)  | 9,842 inch |
| Szélesség   | 185 mm | Szélesség (coll) | 7,283 inch |
| Nettó tömeg | 360 g  |                  |            |

## Általános adatok

|                   |                      |           |        |
|-------------------|----------------------|-----------|--------|
| Anyag             | Polisztirol          | Halogén   | Igen   |
| Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés | Szélesség | 185 mm |
| Szín              | Áttetsző             |           |        |

## Vezeték és kábeljelölők

|         |      |
|---------|------|
| Halogén | Igen |
|---------|------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000524    | ETIM 7.0    | EC000524    |
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-18 | ECLASS 9,1  | 21-10-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |

## Letöltések

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|------------------------------------------|