

## Q 10 SAK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke
Rendelési szám	<a href="#">0368800000</a>
Típus	Q 10 SAK4
GTIN (EAN)	4008190049478
Qty.	20 Stück

## Q 10 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	20,5 mm	Mélység (coll)	0,807 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Szélesség	63,5 mm	Szélesség (coll)	2,5 inch
Nettó tömeg	24,6 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	CuSn	Szín	szürke
-------	------	------	--------

## Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő-lemez
----------	------------------------

## Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	10	Névleges áram, 2 pólusú	41 A
Névleges áram, többpólusú	41 A	Típus	Keresztösszekötő

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

## Méretetek

Raszter mm-ben (P)	6 mm
--------------------	------

## Névleges adatok

Névleges áram	32 A
---------------	------

## Általános

Pólusszám	10	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	----	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**Q 10 SAK4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>