

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 35 x 7.5 x 2000 mm, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
Rendelési szám	0383400000
Típus	TS 35X7.5 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190088026
Qty.	2 m

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	2 000 mm	Szélesség (coll)	78,74 inch
Nettó tömeg	325 g		

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	16 mm ²		
Anyag	Acél		
Előlyukasztott tartósín	Nem		
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált		
Length of the terminal rail	névleges	2 000 mm	
	min.	0 mm	
	max.	2 000 mm	
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 1,92 kA az IEC 60947-7-2 szerint			
Rés hossza			
Rés hézag			
Rés szélesség			
Szabványok	DIN EN 60715		
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		
Vastagság	1 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

TS 35X7.5 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Product image**

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlábak



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

Általános rendelési adatok

Típus	MOFU 35/LO/1	Verzió
Rendelési szám	6646260000	Rögzítőláb (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Qty.	20 Stück	

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/1	Verzió
Rendelési szám	1059000000	Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190172282	
Qty.	50 Stück	

Típus	WEW 35/2	Verzió
Rendelési szám	1061200000	Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EW 35 GR 7032	Verzió
Rendelési szám	6383530000	Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190027322	
Qty.	50 Stück	
Típus	EW 35	Verzió
Rendelési szám	6383560000	Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 Stück	
Típus	EW 35/SCHA/M3	Verzió
Rendelési szám	6258660000	Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190033477	
Qty.	20 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl.** a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X8 D9/SW3	Verzió
Rendelési szám	6642600000	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél
GTIN (EAN)	4008190058258	
Qty.	50 Stück	

Felszerelési tartozékok



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	WSH 1	Verzió
Rendelési szám	1068700000	Tartozékok, Sintartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 6	Verzió
Rendelési szám	1080200000	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	WSH 3/H/N	Verzió
Rendelési szám	1715970000	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 Stück	

Típus	WSH 5	Verzió
Rendelési szám	1080100000	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 Stück	

Zárósapkák



A tartósínek zárósapkái védelmet biztosítanak az éles szélek ellen, és vizuálisan befejezik a tartósín végét.

Általános rendelési adatok

Típus	TS END CAP 35X7.5	Verzió
Rendelési szám	1283470000	Kapocsfedél, Polipropilén, sötétbézs, Magasság: 37.5 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118078701	
Qty.	100 Stück	

Rögzítőlábak



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

Általános rendelési adatok

Típus	FM 4/TS35	Verzió
Rendelési szám	1687900000	Rögzítőláb szerelősínen, TS 35, M 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
Qty.	40 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X12 D9/SW3	Verzió
Rendelési szám	0353500000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Qty.	50 Stück	
Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Verzió
Rendelési szám	1567480000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 Stück	
Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verzió
Rendelési szám	0295900000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 Stück	

Síntartó



A tartósíntámasztékokkal a DIN tartósínek bárhová felszerelhetők a szekrényben. Az így megemelt vagy hajlított DIN tartósínnel a komponensek felszerelése és vezetékezése egyszerűbb a telepítő számára.

Általános rendelési adatok

Típus	TSTW 5/M5 ZN	Verzió
Rendelési szám	1779100000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél
GTIN (EAN)	4032248169894	
Qty.	10 Stück	
Típus	TST 2/M5	Verzió
Rendelési szám	1286600000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél
GTIN (EAN)	4008190144777	
Qty.	10 Stück	
Típus	SH 2	Verzió
Rendelési szám	0494920000	Gyűjtősín-tartó
GTIN (EAN)	4008190007584	
Qty.	10 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	TSTW 5/M5	Verzió
Rendelési szám	6178100000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél
GTIN (EAN)	4008190059651	
Qty.	10 Stück	
Típus	TST 2/M6	Verzió
Rendelési szám	6101700000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 6, Acél
GTIN (EAN)	4008190069254	
Qty.	10 Stück	
Típus	TSTW 6/M6	Verzió
Rendelési szám	6164000000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 6, Acél
GTIN (EAN)	4008190095345	
Qty.	10 Stück	
Típus	TSTW D 4.3	Verzió
Rendelési szám	61610110000	Rögzítőláb szerelősínhez, Acél
GTIN (EAN)	4008190185305	
Qty.	10 Stück	

Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	ZEW 35	Verzió
Rendelési szám	6540000000	Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható
GTIN (EAN)	4008190956264	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZEW 35/2	Verzió
Rendelési szám	6630740000	Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható
GTIN (EAN)	4032248348916	
Qty.	20 Stück	