

## IK 4 BL ZB4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színkódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

## Általános rendelési adatok

Változat	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
Rendelési szám	<a href="#">0475480000</a>
Típus	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
Qty.	50 Stück

## IK 4 BL ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	14,5 mm	Mélység (coll)	0,571 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	1,04 g		

## Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

## Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

## Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyújtósínhez
----------	-------------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Gyújtósín
---------------------	-----------

## Méretetek

TS 35 eltolás	39 mm
---------------	-------

## Általános

Telepítési útmutató	Gyújtósín	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
---------------------	-----------	------------------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ECLASS 9.0	27-14-11-46	ECLASS 9,1	27-14-11-46
ECLASS 10.0	27-14-11-46	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>