

## SAKS 5/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Egyes alkalmazásokban hasznos, ha az átmenő csatlakozást külön biztosítóval védjük. A biztosítós sorkapcsok a sorkapocs alsó részéből és egy biztosítóbetét-tartóból állnak. A biztosítók lehetnek elforduló biztosítókarok, dugaszolható biztosítótartók, becsavarható tartók és lapos dugaszolható biztosítók.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, Biztosítóelem, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég, Csavaros csatlakozás, 16 mm <sup>2</sup> , 400 V, 63 A, E18, középsárga |
| Rendelési szám | <a href="#">0502120000</a>  |
| Típus          | SAKS 5/35   |
| GTIN (EAN)     | 4008190142360   |
| Qty.           | 20 Stück  |

## SAKS 5/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 65 mm      | Mélység (coll) | 2,559 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 66 mm      | Magasság       | 80 mm      |
| Magasság (coll)           | 3,15 inch  | Szélesség      | 28 mm      |
| Szélesség (coll)          | 1,102 inch | Nettó tömeg    | 108,35 g   |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |                                     |        |

## Anyag adatok

|                          |          |      |            |
|--------------------------|----------|------|------------|
| Anyag                    | KrG      | Szín | középsárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0, 5VA |      |            |

## Rendszer specifikációk

|                                    |   |                               |     |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-----|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás,<br>Biztosítóelem,<br>Csavarozható<br>keresztösszekötőhöz, Egyik<br>oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Nem |
| Potenciálok száma                  | 1   | Szintek száma                 | 1   |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2   | Potenciálok száma szintenként | 1   |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem   | PE-csatlakozás                | Nem |
| Sín                                | TS 35   | N funkció                     | Nem |
| PE működés                         | Nem   | PEN funkció                   | Nem |

## Biztosítós kapcsok

|                                      |                      |                                   |            |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat) | csavaros rögzítéshez | Kijelző                           | LED nélkül |
| Olvadóbiztosíték-betét               | E18                  | Visszajelző feszültségének típusa | AC         |
| Üzemi feszültség, max.               | 400 V                |                                   |            |

## CSA névleges adatok

|                                    |               |                                    |       |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------|
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V         | C áram nagyság (CSA)               | 63 A  |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 12400-159-154 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 6 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 14 AWG        |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                    |  |     |
|---------------------|--------------------|--|-----|
| Felszerelés típusa  | Felpattintható     | Hasonló kapcsok száma                                  | 1   |
| Nyitott oldala      | zárt               | Robbanásbiztonság szempontjából<br>bevizsgált változat | Nem |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |  |     |

## Kijelző elem

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Visszajelző feszültségének típusa | AC |
|-----------------------------------|----|

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                    |                         |               |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 16 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 400 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 400 V              | Névleges áram           | 63 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 63 A               | Szabványok              | IEC 60947-7-3 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,42 mΩ            | Névleges lökőfeszültség | 6 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 2,43 W             | Szennyezés súlyossága   | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |   |                    |
|--|----------------------|---|--------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
|--|----------------------|---|--------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Biztosítócsavar   | M 4                  | Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozás típusa 2  | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási irány   | oldalt               |
| Csatlakozások száma   | 2                    | Csupaszolási hossz   | 13 mm                |
| Kés mérete  | 1,0 x 5,5 mm         | Meghúzási nyomaték, max.   | 2,4 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.  | 1,2 Nm               | Mérőeszköz, IEC 60947-1  | B7                   |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval  | 4                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.   | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.   | AWG 6                | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 14               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.   | 16 mm <sup>2</sup>   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 16 mm <sup>2</sup>   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                  | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                    | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |  |                      |

## UL névleges adatok

|   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | C áram nagyság (UR)                         | 40 A  |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 6 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 14 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 6 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 14 AWG |   |       |

## Általános

|   |                    |   |       |
|---|--------------------|---|-------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-3      | Sín   | TS 35 |
| Telepítési útmutató                           | Közvetlen rögzítés | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 6 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 14             |   |       |

## Műszaki adatok

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693      |

## Letöltések

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">VDE Certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## SAKS 5/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6007130000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012              |   |
| Qty.           | 500 Stück                  |   |

## QL / SAKS

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | QL 10 SAKS2                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6338900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190105723              | Osztás, mm (P): 10.00, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | QL 2 SAKS2                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6207800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190144364              | mm (P): 27.60, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## SAKS 5/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | QL 4 SAKS2                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6208000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190069100              | mm (P): 27.60, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható. Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúszatható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.


Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúszatható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SCHT 7                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6517960000</a> | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Osztás, mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190001742              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## E 18



A Weidmüller E 18-as kivitelezésű, 20 A és 63 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | E 18/50A WS                | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">6361600000</a> | Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét |
| GTIN (EAN)     | 4008190144173              |   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | E 18/63A KU                | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">6361700000</a> | Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét |
| GTIN (EAN)     | 4008190083861              |   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | E 18/35A SW                | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">6361500000</a> | Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét |
| GTIN (EAN)     | 4008190131005              |   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |

## SAKS 5/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |  |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus          | E 18/20A BL                | Verzió                                    |  |
| Rendelési szám | <a href="#">6361300000</a> | Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét |  |
| GTIN (EAN)     | 4008190113131              |   |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |  |

|                |                            |   |  |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus          | E 18/25A GE                | Verzió                                    |  |
| Rendelési szám | <a href="#">6361400000</a> | Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét |  |
| GTIN (EAN)     | 4008190080785              |   |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |  |

## Egyéb



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legpróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                          |  |
|----------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Típus          | SS M4 D 128-A 4            | Verzió                   |  |
| Rendelési szám | <a href="#">6136400000</a> | Rögzítő alátét, Vörösréz |  |
| GTIN (EAN)     | 4008190118143              |                          |  |
| Qty.           | 100 Stück                  |                          |  |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |  |
|----------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |  |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |  |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |  |

|                |                            |                         |  |
|----------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |  |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |  |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |  |

## SAKS 5/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS          | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111             | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück               |   |

## Mérőgyűrűk



A mérőgyűrűk a rosszul megválasztott biztosítékméret elleni védelmet szolgálják. Ezek egyszerűen az adott biztosítékalapba vannak behelyezve, és segítségükkel elkerülhető a nagyobb biztosítékok használata.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | P 18/20 D02 BL SAKS5      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">636180000</a> | Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, kék   |
| GTIN (EAN)     | 4008190106249             |   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | P 18/25 D02 GE SAKS5      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">636190000</a> | Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190091101             |   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | P 18/50 D02 SI SAKS5      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">636210000</a> | Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4008190081874             |   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |



## SAKS 5/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | P 18/35 D02 SW SAKS5       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6362000000</a> | Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, fekete |
| GTIN (EAN)     | 4008190070175              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus          | SK E16/SAKS2               | Verzió                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6284110000</a> | Csavaros zárósapka (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190006204              |                             |
| Qty.           | 25 Stück                   |                             |
| Típus          | SK E14 SAKS4               | Verzió                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6339410000</a> | Csavaros zárósapka (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190032104              |                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |                             |
| Típus          | SK E18 SAKS5               | Verzió                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6359310000</a> | Csavaros zárósapka (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190002121              |                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |                             |
| Típus          | SK SAKS1/G25               | Verzió                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6282000000</a> | Csavaros zárósapka (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190078492              |                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |                             |
| Típus          | SK G20/SAKS1               | Verzió                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6282100000</a> | Csavaros zárósapka (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190004606              |                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |                             |

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC SDR             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456597              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## W-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WTW EN                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1058800000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 86 mm x 62 mm, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4008190140175              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## Tartozékok

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                        |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| Típus          | BFSC M4X9T                | Verzió                 |
| Rendelési szám | <a href="#">103300000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190023348             |                        |
| Qty.           | 100 Stück                 |                        |