

## IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színkódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
Rendelési szám	<a href="#">0502960000</a>
Típus	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
Qty.	50 Stück

## IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Szélesség	9 mm	Szélesség (coll)	0,354 inch
Nettó tömeg	1,18 g		

## Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

## Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

## Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyújtósínhez
----------	-------------------------

## Méretetek

TS 35 eltolás	39 mm
---------------	-------

## Névleges adatok

Szennyezés súlyossága	3
-----------------------	---

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozások száma	1
---------------------	---

## Általános

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
------------------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>