

IK 16/ZB16 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színkódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

Általános rendelési adatok

Változat	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
Rendelési szám	0502980000
Típus	IK 16/ZB16 BL
GTIN (EAN)	4008190159696
Qty.	50 Stück

IK 16/ZB16 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Szélesség	9 mm	Szélesség (coll)	0,354 inch
Nettó tömeg	1,18 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyűjtősínhez
----------	-------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Gyűjtősín
---------------------	-----------

Általános

Telepítési útmutató	Gyűjtősín	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
---------------------	-----------	------------------------------------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ECLASS 9.0	27-14-11-46	ECLASS 9,1	27-14-11-46
ECLASS 10.0	27-14-11-46	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format