

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 33 x 15 x 2000 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált önbevonat, passzívált
Rendelési szám	0514400000
Típus	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190086152
Qty.	2 m

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Szélesség	2 000 mm	Szélesség (coll)	78,74 inch
Nettó tömeg	667 g		

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	35 mm ²		
Anyag	Acél		
Előlyukasztott tartósín	Igen		
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált		
Forrasztószem furatátmérője (D)	5,2 mm		
Furattávolság a középtengelyek között	36 mm		
Furatátmérő	5,2 mm		
Hornyos furat	Igen		
Length of the terminal rail	névleges	2 000 mm	
	max.	2 000 mm	
	min.	0 mm	

Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 4,2 kA
az IEC 60947-7-2 szerint

Rés hossz	25 mm
Rés hossza	
Rés hézag	11 mm
Rés hézag	
Rés szélesség	5,2 mm
Rés szélesség	
Szabványok	DIN EN 60715
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Vastagság	1,5 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések



Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Product image**

A kép illusztráció

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlábak




A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

Általános rendelési adatok

Típus	MB M3/M5 CRM	Verzió
Rendelési szám	6503500000	Csúszóanya, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
Qty.	20 Stück	
Típus	MB M5/M3 SW	Verzió
Rendelési szám	6553400000	Csúszóanya, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
Qty.	20 Stück	
Típus	MB M6/M4 GR	Verzió
Rendelési szám	6334900000	Csúszóanya, M 5, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Qty.	20 Stück	

TS 32



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EWK 1 ALT	Verzió
Rendelési szám	6495160000	Végbak, Poliamid 66, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190160777	
Qty.	50 Stück	
Típus	EWK 1	Verzió
Rendelési szám	6206160000	Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190080020	
Qty.	50 Stück	
Típus	EWK 2	Verzió
Rendelési szám	6199360000	Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190023546	
Qty.	50 Stück	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl.** a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X8 D9/SW3	Verzió
Rendelési szám	6642600000	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél
GTIN (EAN)	4008190058258	
Qty.	50 Stück	

Síntartó



A tartósíntámasztékokkal a DIN tartósínek bárhová felszerelhetők a szekrényben. Az így megemelt vagy hajlított DIN tartósínnel a komponensek felszerelése és vezetékezése egyszerűbb a telepítő számára.

Általános rendelési adatok

Típus	SH 2	Verzió
Rendelési szám	6494920000	Gyűjtősín-tartó
GTIN (EAN)	4008190007584	
Qty.	10 Stück	

Típus	TSTW D 4.3	Verzió
Rendelési szám	1610110000	Rögzítőláb szerelősínhez, Acél
GTIN (EAN)	4008190185305	
Qty.	10 Stück	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	TST 2/M6	Verzió
Rendelési szám	6101700000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 6, Acél
GTIN (EAN)	4008190069254	
Qty.	10 Stück	
Típus	TSTW 6/M6	Verzió
Rendelési szám	6164000000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 6, Acél
GTIN (EAN)	4008190095345	
Qty.	10 Stück	
Típus	TSTW 5/M5	Verzió
Rendelési szám	6178100000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél
GTIN (EAN)	4008190059651	
Qty.	10 Stück	
Típus	TST 2/M5	Verzió
Rendelési szám	1286600000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél
GTIN (EAN)	4008190144777	
Qty.	10 Stück	
Típus	TSTW 5/M5 ZN	Verzió
Rendelési szám	1779100000	Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél
GTIN (EAN)	4032248169894	
Qty.	10 Stück	

Összekötő rudak



A rudak mechanikus kapcsolatot biztosítanak a sorkapcsok között. Ezek elosztják az alkalmazáson belüli mechanikus erőt, és megakadályozzák a csatlakozósáv széttolását.

Általános rendelési adatok

Típus	SST 3 2M	Verzió
Rendelési szám	6152700000	Tartozékok, Biztosítócsap
GTIN (EAN)	4008190126193	
Qty.	2 m	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Verzió
Rendelési szám	1567480000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 Stück	
Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verzió
Rendelési szám	6295900000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 Stück	
Típus	FKSC M6X12 D9/SW3	Verzió
Rendelési szám	6353500000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Qty.	50 Stück	