

## IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színkódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Takarófedél (kapocs), Acél
Rendelési szám	<a href="#">0526060000</a>
Típus	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008190128647
Qty.	50 Stück

## IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	23 mm	Mélység (coll)	0,906 inch
Magasság	22,5 mm	Magasság (coll)	0,886 inch
Szélesség	7,8 mm	Szélesség (coll)	0,307 inch
Nettó tömeg	1,74 g		

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX)	6 mm <sup>2</sup>
---------------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------

## Anyag adatok

Anyag	Acél	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst		

## Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyújtósínhez
----------	-------------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Gyújtósín
---------------------	-----------

## Általános

Telepítési útmutató	Gyújtósín
---------------------	-----------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Tanúsítványok

Jóváhagyások

# IECEX

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>