

## QB 75/6.2/9/WI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 75, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 27 A, szürke
Rendelési szám	<a href="#">0526400000</a>
Típus	QB 75/6.2/9/WI
GTIN (EAN)	4008190099923
Qty.	10 Stück

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	17,5 mm	Mélység (coll)	0,689 inch
Magasság	461,3 mm	Magasság (coll)	18,161 inch
Szélesség	0,8 mm	Szélesség (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	25,02 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Vörösréz	Szín	szürke
-------	----------	------	--------

## Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő-lemez
----------	------------------------

## Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	75	Névleges áram, 2 pólusú	27 A
Névleges áram, többpólusú	27 A	Típus	Keresztösszekötő

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

## Méretetek

Raszter mm-ben (P)	6 mm
--------------------	------

## Névleges adatok

Névleges áram	27 A
---------------	------

## Általános

Pólusszám	75	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	----	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Műszaki adatok

### Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## QB 75/6.2/9/WI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szigetelő profilok



## Általános rendelési adatok

Típus	ISPF QB75 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6526700000</a>	Szigetelő profil, Műanyag, fekete
GTIN (EAN)	4008190093723	
Qty.	10 Stück	
Típus	ISPF QB75 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6526780000</a>	Szigetelő profil, Műanyag, kék
GTIN (EAN)	4008190093105	
Qty.	10 Stück	
Típus	ISPF QB75 RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6526760000</a>	Szigetelő profil, Műanyag, piros
GTIN (EAN)	4008190157821	
Qty.	10 Stück	