

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sok az elvárás egy csatlakozás árnyékolásával kapcsolatban. Több testre szabott megoldás áll rendelkezésre, hogy az árnyékolás ezeknek a követelményeknek megfeleljen:

- Kisülés elleni árnyékolás EMC (elektromágneses kompatibilitású) tömszelencével
- Árnyékoló kengyelek és klipek együttes használata
A modelltől függően árnyékoló kengyel használható:
- szabványos érintkezőbetétekkel
- műanyag keretes ConCept moduláris rendszerrel
- fémkeretes ConCept moduláris rendszerrel.

Az árnyékolt vezeték az árnyékoló kengyelhez árnyékoló klipekkel van rögzítve. Az árnyékoló klipek különböző méretekben állnak rendelkezésre a különböző méretű vezetékekhez.

Általános rendelési adatok

Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Árnyékolás rögzítő
Rendelési szám	1011380000
Típus	HDC SHIELD LEVER 8 LL
GTIN (EAN)	4032248717729
Qty.	1 Stück

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	30 g
-------------	------

verzió

Anyag	Horganyzott acéllemez	Méret	8
Suitable for ModuPlug®	Nem		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

8-as méret



A SNAP IN bepattintható csatlakozással a vezeték csatlakozási szintje már nyitott és a csupaszított vezető egyszerűen behelyezhető. A szabadalmaztatott rögzítő mechanizmus a véghelyzet elérésekor automatikusan zár. Ezért gyakorlatilag karbantartásmentes, és állandó, rezgésálló csatlakozást hoz létre. Ezért a Weidmüller az első és egyetlen gyártó, amely ezt az innovatív csatlakozási rendszert kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 24 N MQT BL	Verzió
Rendelési szám	6535100000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, SNAP IN, Méret: 8
GTIN (EAN)	4050118578249	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HE 24 N FQT BL	Verzió
Rendelési szám	6535140000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, SNAP IN, Méret: 8
GTIN (EAN)	4050118578256	
Qty.	1 Stück	

8-es méret



A csavaros csatlakozáshoz a vezeték csatlakozás szintjét csavaros elemként terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval (kivéve az 1-es méretet).

Pólusok száma: **24**Névleges áram: **16 A**Névleges feszültség: **500 V**Névleges feszültség UL/CSA szerint: **600 V AC/DC**

Csavaros csatlakozás

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 24 FS	Verzió
Rendelési szám	1211300000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Csavaros csatlakozás,
GTIN (EAN)	4008190067298	Méret: 8
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HE 24 FS W/O SCREW	Verzió
Rendelési szám	1713590000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Csavaros csatlakozás,
GTIN (EAN)	4008190331078	Méret: 8
Qty.	5 Stück	
Típus	HDC HE 24 MS W/O SCREW	Verzió
Rendelési szám	1713600000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Csavaros csatlakozás,
GTIN (EAN)	4008190331061	Méret: 8
Qty.	5 Stück	
Típus	HDC HE 24 MS	Verzió
Rendelési szám	1211100000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Csavaros csatlakozás,
GTIN (EAN)	4008190181703	Méret: 8
Qty.	1 Stück	

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

8- es méret



A húzórugós csatlakozáshoz a vezeték csatlakozási szintjét húzórugós elemként terveztük meg. Így gyakorlatilag nincs szükség karbantartásra. Ezen kívül egy biztonságos és állandó kapcsolat jön létre, amely ellenáll a rezgéseknek.

Pólusok száma: **24**Névleges áram: **16 A**Névleges feszültség: **500 V**Névleges feszültség UL/CSA szerint: **600 V AC/DC**

Húzórugós csatlakozás

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 24 MT	Verzió
Rendelési szám	1745850000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Húzórugós csatlakozás,
GTIN (EAN)	4008190985578	Méret: 8
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HE 24 FT	Verzió
Rendelési szám	1745790000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Húzórugós
GTIN (EAN)	4008190985516	csatlakozás, Méret: 8
Qty.	1 Stück	

8- es méret



A krimpcsatlakozáshoz a vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimpcsatlakozást már évtizedek óta szabványként használják.

A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.

Pólusok száma: **24**Névleges áram: **16 A**Névleges feszültség: **500 V**Névleges feszültség UL/CSA szerint: **600 V AC/DC**

Krimpcsatlakozás

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 24 MC	Verzió
Rendelési szám	1211500000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Krimpelhető
GTIN (EAN)	4008190042097	csatlakozás, Méret: 8
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HE 24 FC	Verzió
Rendelési szám	1211600000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Krimpelhető
GTIN (EAN)	4008190033200	csatlakozás, Méret: 8
Qty.	1 Stück	

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

8- es méret



A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Pólusok száma: **24**

Névleges áram: **16 A**

Névleges feszültség: **500 V**

Névleges feszültség UL/CSA szerint: **600 V AC/DC**

PUSH IN technológia

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 24 FP	Verzió
Rendelési szám	1873580000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, PUSH IN, Méret: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HE 24 MP	Verzió
Rendelési szám	1873590000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, PUSH IN, Méret: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
Qty.	1 Stück	