

## IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-  
ös betéttel

## Általános rendelési adatok

Verzió	RJ45 peremes aljzat, IP67, V14 fémkarima, RJ45-RJ45 csatlakozó, Standard aljzat RJ45-adapterrel, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	<a href="#">1012310000</a>
Típus	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 6:55:14 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 45,27 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Árucikk leírása	V14 fémkarima, RJ45-RJ45 csatlakozó, Standard aljzat RJ45-adapterrel	Tömítés anyaga	EPDM
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Kategória	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Köpenyátmérő, max.	10 mm	Felszerelés típusa	2 csavar
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

## Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás  $\geq 1500$  V AC/DC

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező  $\geq 1000$  V AC/DC

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

**IE-BSS-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">ISO/IEC and TIA/EIA DE</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BSS-V14M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**Szerelési kivágás**



## IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 Stück	