

## WQL 5 WF10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csavaros kapcsok, Keresztösszekötő, Pólusszám: 5
Rendelési szám	<a href="#">1016870000</a>
Típus	WQL 5 WF10
GTIN (EAN)	4032248726530
Qty.	5 Stück

## WQL 5 WF10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0,157 inch
Magasság	163,2 mm	Magasság (coll)	6,425 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Nettó tömeg	127,8 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Vörösréz - cink	Szín	szürke
-------	-----------------	------	--------

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------------	----------------------	---------------------	--------------------

## Méretetek

Osztás, mm (P)	33,8 mm	TS 35 eltolás	36 mm
----------------	---------	---------------	-------

## Névleges adatok

Névleges áram	265 A
---------------	-------

## Általános

Pólusszám	5	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	---	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>