

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 6 mm ² , 41 A, 630 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 32, V-0, Wemid
Rendelési szám	1017000000
Típus	WTL 6/1/STB/32
GTIN (EAN)	4008190169039
Qty.	50 Stück

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	47,5 mm	Mélység (coll)	1,87 inch
Mélység DIN sínnel együtt	48,5 mm	Magasság	65 mm
Magasság (coll)	2,559 inch	Szélesség	7,9 mm
Szélesség (coll)	0,311 inch	Nettó tömeg	24,46 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás, Távtartó, Csatlakozóhüvelyek, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Igen
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Sín	TS 32	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm ²	vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max.	2,5 mm ²

Bontókapcsok

Integrált vizsgálóaljzat	Igen	Keresztösszekötés	nélkül
Nyomaték max. csavar leválasztó	0,7 Nm	Nyomaték min. csavar leválasztó	0,5 Nm
Rés	csúszó		

CSA névleges adatok

C feszültség nagyság (CSA)	300 V	C áram nagyság (CSA)	45 A
Tanúsítvány száma (CSA)	200039-1057876	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	20 AWG		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Hasonló kapcsok száma	1
Nyitott oldala	jobb	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem

Műszaki adatok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm ²	Névleges feszültség	630 V
Névleges DC feszültség	630 V	Névleges áram	41 A
Áram maximum vezetékknál	57 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,78 mΩ
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,31 W
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 3.5	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány	oldalt	Csatlakozások száma	2
Csupaszolási hossz		Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
	12 mm	Meghúzási nyomaték, max.	1,6 Nm
Kés mérete	0,8 x 4,0 mm	Mérőeszköz, IEC 60947-1	A5
Meghúzási nyomaték, min.	1 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval	3	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	10 mm ²		

UL névleges adatok

C feszültség nagyság (UR)	300 V	C áram nagyság (UR)	45 A
Tanúsítvány száma (UR)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)	20 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR)	20 AWG		

Általános

Sín	TS 32	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20		

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9,1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09
ECLASS 14.0	27-25-01-09		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c

Tanúsítványok


Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E60693

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	CB Test Certificate CB Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format



Tartozékok

Vizsgálóaljzatok



A mérőhüvellyel a teszteszközöket lehet csatlakoztatni, szabványos 4.0 dugóval. Az alkalmazáson belüli potenciáltól függően különböző színeket lehet kiválasztani a mérőhüvelyekhez a gyors és egyszerű karbantartási munkához.

Általános rendelési adatok

Típus	STB 30.5 IH/SW	Változat
Rendelési szám	634100000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190015299	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/GN	Változat
Rendelési szám	627120000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30.5 mm
GTIN (EAN)	4008190155889	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/BL	Változat
Rendelési szám	638870000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190082383	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/VI	Változat
Rendelési szám	627130000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190111342	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/SW	Változat
Rendelési szám	638850000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190089726	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/RT	Változat
Rendelési szám	634130000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190157852	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/VI	Változat
Rendelési szám	638910000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190137755	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/SW	Változat
Rendelési szám	627150000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190030162	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/BL	Változat
Rendelési szám	634340000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30.5 mm
GTIN (EAN)	4008190107192	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/GE	Változat
Rendelési szám	634150000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190130961	
Qty.	50 Stück	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	STB 35 IH/GE	Változat
Rendelési szám	6389000000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190396985	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/VI	Változat
Rendelési szám	6341600000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190026035	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/GR	Változat
Rendelési szám	6341100000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190083960	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/BL	Változat
Rendelési szám	6341200000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190044077	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/GE	Változat
Rendelési szám	6267200000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190002862	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/RT	Változat
Rendelési szám	6343300000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30.5 mm
GTIN (EAN)	4008190034115	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/GN	Változat
Rendelési szám	6388900000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190010409	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/GR	Változat
Rendelési szám	6388600000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190140656	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/GN	Változat
Rendelési szám	6341400000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190008093	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/GR	Változat
Rendelési szám	6271400000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190029692	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/RT	Változat
Rendelési szám	6388800000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190177485	
Qty.	50 Stück	

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/8 PLUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1906000000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248528158	Weidmueller, fehér
Qty.	420 Stück	

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	1061200000	Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1856740000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

QL / SAK 6N



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	QL 3 SAK6N	Változat
Rendelési szám	194400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190063351	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 7.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	21.8 mm
Típus	QL 4 SAK6N	Változat
Rendelési szám	194500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190025601	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 7.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	29.7 mm
Típus	QL 10 SAK6N	Változat
Rendelési szám	338300000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190176679	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 7.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	77.1 mm

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	QL 2 SAK6N	Változat
Rendelési szám	6194300000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190182854	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 7.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	13.9 mm

Zárólemez



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	WAP WTL6/1	Változat
Rendelési szám	1068300000	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 65 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190088330	mm, V-O, Wemid
Qty.	20 Stück	
Típus	WTW WTL6/1 DB	Változat
Rendelési szám	1068400000	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 65 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190091996	1.5 mm, V-O, Wemid
Qty.	20 Stück	

Összekötőhüvelyek



Általános rendelési adatok

Típus	VH 19/6.3/4.3	Változat
Rendelési szám	6318000000	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 6,
GTIN (EAN)	4008190059460	Magasság: 6 mm, Mélység: 19 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 12/4.9/3.3	Változat
Rendelési szám	6249000000	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 4.9,
GTIN (EAN)	4008190129507	Magasság: 4.9 mm, Mélység: 12 mm, Vörösréz
Qty.	100 Stück	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	
Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

SAK-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemez használtnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

Típus	TSCH 2	Változat
Rendelési szám	6353660000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

Rövidzárelemek



A rövidzárlati hidak két műszerátalakító-vezetékezési sorkapocs blokkban kapnak helyet. A rövidzárlati híd használatával a kívánt rövidzárlatot lehet előidézni az alkalmazáson belül a karbantartási munka elvégzéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	QVS 2 SAKT1+2	Változat
Rendelési szám	6307300000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, bézs, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190036140	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	20 Stück	15.4 mm
Típus	QVS 2/S SAKT1+2	Változat
Rendelési szám	6358460000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, bézs, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190157937	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	20 Stück	15.4 mm
Típus	QVS 4 SAKT1+2	Változat
Rendelési szám	6307400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, bézs, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190091941	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	20 Stück	30 mm
Típus	QVS 2/4 SAKT4	Változat
Rendelési szám	6319260000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, narancssárga, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190136512	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	20 Stück	11 mm
Típus	QVS 3 SAKT1+2	Változat
Rendelési szám	6329300000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, bézs, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190084714	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	20 Stück	22 mm
Típus	QS 2/8/4	Változat
Rendelési szám	6270960000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, bézs, 44 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4008190077006	Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12 mm
Qty.	20 Stück	

Tartozékok

Rögzítőcsavarok



A rögzítőcsavarok rögzítik a rövidzárlati hidat az alkalmazáson belül. Ha a rövidzárlati hidat eltolják a két egymás melletti sorkapocs között rövidzárlati pozícióba, akkor a rögzítőcsavarral lehet rögzíteni az adott helyen. Ez állandó és megbízható csatlakozást vagy rövidzárlatot biztosít.

Általános rendelési adatok

Típus	BS 25 IH/GN SAKT1	Változat
Rendelési szám	6335600000	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Sárgaréz, Mélység: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190113490	Szélesség: 5.5 mm, Magasság: 5.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 O.IH SAKT1	Változat
Rendelési szám	6334700000	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Sárgaréz, Mélység: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190118839	Szélesség: 5.5 mm, Magasság: 5.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/GE SAKT1	Változat
Rendelési szám	6335700000	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Sárgaréz, Mélység: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190189235	Szélesség: 5.5 mm, Magasság: 5.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/SW SAKT1	Változat
Rendelési szám	6335200000	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Sárgaréz, Mélység: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190114039	Szélesség: 5.5 mm, Magasság: 5.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/BL SAKT1	Változat
Rendelési szám	6335400000	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Sárgaréz, Mélység: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190086879	Szélesség: 5.5 mm, Magasság: 5.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/RT SAKT1	Változat
Rendelési szám	6335500000	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Sárgaréz, Mélység: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190118877	Szélesség: 5.5 mm, Magasság: 5.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/GR SAKT1	Változat
Rendelési szám	6335300000	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Sárgaréz, Mélység: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190136864	Szélesség: 5.5 mm, Magasság: 5.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	KISC M3X20 SAK10 CU5	Változat
Rendelési szám	6377100000	SAK sorozat, Rögzítőcsavar, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190060350	
Qty.	100 Stück	
Típus	BS 25 IH/VI SAKT1	Változat
Rendelési szám	6335800000	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Sárgaréz, Mélység: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190039196	Szélesség: 5.5 mm, Magasság: 5.5 mm
Qty.	50 Stück	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MM WS	Változat
Rendelési szám	007130000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392012	
Qty.	500 Stück	

Kapcsolózá



A kapcsoló reteszelő egyszerűen beilleszthető a sorkapocsba felülről. A kapcsoló reteszelővel megelőzhető az áramkörök jogosulatlan nyitása és zárása, mivel lezárja a leválasztókart az adott pozícióban.

Általános rendelési adatok

Típus	SSP 3 SAKT1	Változat
Rendelési szám	531760000	Rögzítőkészülék (kapocs), narancssárga
GTIN (EAN)	4008190130787	
Qty.	100 Stück	