


WDL 2.5/L/L/PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|---|
| Változat | Többszintes installációs sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 2.5 mm ² , 24 A, 400 V, Csatlakozások száma: 5, Szintek száma: 3, TS 35, V-O, Wemid |
| Rendelési szám | 1030200000 |
| Típus | WDL 2.5/L/L/PE |
| GTIN (EAN) | 4008190164508 |
| Qty. | 50 Stück |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|-----------|
| Mélység | 48 mm | Mélység (coll) | 1,89 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 49 mm | Magasság | 90 mm |
| Magasság (coll) | 3,543 inch | Szélesség | 6,1 mm |
| Szélesség (coll) | 0,24 inch | Nettó tömeg | 17,898 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Változat | Csavaros csatlakozás, L, L és PE-csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 3 | Szintek száma | 3 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Kereszttekötött szintek belül | Nem | PE-csatlakozás | Igen |
| Sín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Igen | PEN funkció | Nem |

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör, két rögzíthető vezeték, max. | 1,5 mm ² | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör, két rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 1,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm ² | vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. | 1,5 mm ² |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA) | 300 V | B áram nagyság (CSA) | 10 A |
| D feszültség nagyság (CSA) | 300 V | D áram nagyság (CSA) | 10 A |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 12400-296 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|----------------|--|-----|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma | 1 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm ² | Névleges feszültség | 400 V |
| Névleges DC feszültség | 400 V | Névleges áram | 24 A |
| Áram maximum vezetékknál | 32 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 4 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W | Névleges feszültség (L/L) | 400 V |
| Névleges feszültség (L/ N) | 250 V | Névleges feszültség (L/ PE) | 250 V |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Túlfeszültség kategória | III |

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|--|----------------------|
| Biztosítócsavar | M 2.5 |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány | oldalt |
| Csatlakozások száma | 5 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm |
| Meghúzási nyomaték, max. | 0,6 Nm |
| Meghúzási nyomaték, min. | 0,4 Nm |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A3, A4 |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval | 1 |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Rögzíthető vezeték | Csatlakozási specifikáció | Csavaros csatlakozás | |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | tömör, H05(07) V-U |
| | | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 4 mm ² |
| | | névleges | 2,5 mm ² |
| | Érvéghüvely | Csúszási hossz | min. 8 mm |
| | | | max. 8 mm |
| | | | névleges 8 mm |
| | | Meghúzási nyomaték | min. 0,4 Nm |
| | | | max. 0,6 Nm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | |
| | Csatlakozási specifikáció | Csavaros csatlakozás | |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | sodrott, H07V-R |
| | | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 4 mm ² |
| | | névleges | 2,5 mm ² |
| | Érvéghüvely | Csúszási hossz | min. 8 mm |
| | | | max. 8 mm |
| | | | névleges 8 mm |
| | | Meghúzási nyomaték | min. 0,4 Nm |
| | | | max. 0,6 Nm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | |
| | Csatlakozási specifikáció | Csavaros csatlakozás | |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | flexibilis, H05(07) V-K |
| | | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 4 mm ² |
| | | névleges | 2,5 mm ² |
| | Érvéghüvely | Csúszási hossz | min. 8 mm |
| | | | max. 8 mm |
| | | | névleges 8 mm |
| | | Meghúzási nyomaték | min. 0,4 Nm |
| | | | max. 0,6 Nm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,13 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 1,5 mm ² | | |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | |
|---|---------------------|
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 4 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² |

UL névleges adatok

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| C feszültség nagyság (UR) | 300 V | C áram nagyság (UR) | 15 A |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (UR) | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (UR) | 26 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, max. (UR) | 12 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (UR) | 22 AWG | | |

Általános

| | | | |
|---|----------------------|---|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 (-7-2) | Sín | TS 35 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001329 | ETIM 7.0 | EC001329 |
| ETIM 8.0 | EC001329 | ETIM 9.0 | EC001329 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-25 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-25 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-10 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |

Letöltések


| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | NEMKO certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDIS 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 6008390000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | WEW 35/2 | Változat |
| Rendelési szám | 106120000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

4 mm²

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok


| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WQV 4/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1057160000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190172008 | Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 |
| Qty. | 10 Stück | mm |
| Típus | WQV 4/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1054660000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190095758 | Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 |
| Qty. | 50 Stück | mm |
| Típus | WQV 4/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1057260000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190092139 | Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 |
| Qty. | 10 Stück | mm |
| Típus | WQV 4/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1054560000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190168971 | Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 |
| Qty. | 50 Stück | mm |
| Típus | WQV 4/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1052060000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190054687 | Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty. | 20 Stück | 7.6 mm |
| Típus | WQV 4/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1051960000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190026486 | Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty. | 50 Stück | 10.6 mm |
| Típus | WQV 4/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1057860000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190067380 | Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 |
| Qty. | 10 Stück | mm |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5 mm²

Épület berendezéseinek vezetékezése

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | Q 2 WDL2.5S | Változat |
| Rendelési szám | 1071500000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190424930 | Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 |
| Qty. | 50 Stück | mm |
| Típus | Q 10 WDL2.5S | Változat |
| Rendelési szám | 1071800000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190424893 | Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 |
| Qty. | 20 Stück | mm |
| Típus | Q 4 WDL2.5S | Változat |
| Rendelési szám | 1071700000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190424916 | Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 |
| Qty. | 50 Stück | mm |
| Típus | Q 3 WDL2.5S | Változat |
| Rendelési szám | 1071600000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190424923 | Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 |
| Qty. | 50 Stück | mm |
| Típus | Q 20 WDL2.5S | Változat |
| Rendelési szám | 1074200000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4008190910501 | Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 |
| Qty. | 20 Stück | mm |

2.5 mm²

Épület berendezéseinek vezetékezése

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WAP WDL2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1067800000 | Végleméz (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 90 mm, Szélesség: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190172183 | mm, V-O, Wemid |
| Qty. | 20 Stück | |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kombinált csavarozó és vágószerszám „Swiftly®”

Kombinált vágó/csavarozó szerszám: Swiftly® és Swiftly® készlet max. 1,5 mm² (tömör) és 2,5 mm² (flexibilis) méretű vörösréz kábelek tiszta vágásához



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SWIFTY SET | Változat |
| Rendelési szám | 6006060000 | Vágó-csavarozó szerszám, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248257638 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1640740000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190279103 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |

WDL 2.5/L/L/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

W-sorozat



Épület berendezéseinek vezetékezése

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WHP WDL2.5/S BL | Változat |
| Rendelési szám | 1067980000 | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, kék, Magasság: 84.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190022440 | Szélesség: 2 mm, V-O, Wemid |
| Qty. | 20 Stück | |

WS 8/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/5 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 4007150000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392029 | |
| Qty. | 800 Stück | |