

ELS 16/40 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



Az ELS MultiCard jelölőket PrintJet -tel, plotterrel vagy SMark nyomtatóval lehet nyomtatni. A PrintJet ADVANCED használatával a kábelek és sorkapcsok azonosítóinak színes nyomtatása figyelemfelkeltően, sokféleképpen történhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kábeljelölőkhöz vagy az EM8/30 csoportos jelölőtartóhoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelölőtartókhoz

ELS 16/40 a WKM 18/43 kábeljelölőkhöz vagy az SchT5 csoportos jelölőtartóhoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Verzió	ELS, Behelyezhető jelölők, 40 x 16 mm, Vevőspecifikus
Rendelési szám	1045690000
Típus	ELS 16/40 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248779666
Qty.	8 Stück
kompatibilis nyomtató	2715590000 2438520000 2438510000

ELS 16/40 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0,039 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1,575 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0,63 inch
Nettó tömeg	1,77 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Behelyezhető jelölők	
Laponkénti jelölőszám	8	
Nyomatott karakterek	A megrendelő igényei szerint (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt)	
Nyomatás módja	MC Laser	
Nyomatás színe	fekete	
Szélesség	16 mm	
Szín	Vevőspecifikus	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

ELS 16/40 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SCHT 5	Verzió
Rendelési szám	6292460000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 44.5 x 19.5 mm, Osztás, mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190105440	Weidmueller, bézs
Qty.	20 Stück	
Típus	SCHT 5 VO	Verzió
Rendelési szám	1762360000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 44.5 x 19.5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 bézs
GTIN (EAN)	4032248043835	
Qty.	20 Stück	

WKM becsúsztható jelzőlapokhoz



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre.

Az Ön előnye a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

Általános rendelési adatok

Típus	WKM 18/43	Verzió
Rendelési szám	1610700000	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
GTIN (EAN)	4008190204488	
Qty.	50 Stück	