

## WQV 2.5/9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 32 A, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1054360000</a>
Típus	WQV 2.5/9
GTIN (EAN)	4008190062941
Qty.	10 Stück

## WQV 2.5/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0,709 inch
Magasság	44,8 mm	Magasság (coll)	1,764 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0,276 inch
Nettó tömeg	6,9 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

## Anyag adatok

Anyag	PA 66	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

## Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	9	Névleges áram, 2 pólusú	32 A
Névleges áram, többpólusú	32 A	Rögzítőcsavar meghúzási nyomaték tartománya	0,4...0,8 Nm
Típus	Keresztösszekötő		

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------------	----------------------	---------------------	--------------------

## Méretetek

Osztás, mm (P)	5,1 mm
----------------	--------

## Névleges adatok

Névleges áram	32 A
---------------	------

## Általános

Pólusszám	9	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	---	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tervezési adatok

[Zuken E3.S](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

## WQV 2.5/9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

## Általános rendelési adatok

Típus	WAW 1 NEUTRAL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6004500000</a>	Különböző szerszámok
GTIN (EAN)	4008190053925	
Qty.	1 Stück	