

## WQV 4/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1057860000</a>   |
| Típus          | WQV 4/5  |
| GTIN (EAN)     | 4008190067380  |
| Qty.           | 10 Stück   |

## WQV 4/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 18 mm   | Mélység (coll)   | 0,709 inch |
| Magasság    | 28,9 mm | Magasság (coll)  | 1,138 inch |
| Szélesség   | 7,6 mm  | Szélesség (coll) | 0,299 inch |
| Nettó tömeg | 7,1 g   |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |                                     |        |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag                    | PA 66 | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

## Keresztösszekötő

|                             |                  |   |              |
|-----------------------------|------------------|---|--------------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 5                | Névleges áram, 2 pólusú                     | 41 A         |
| Névleges áram, többpólusú   | 41 A             | Rögzítőcsavar meghúzási nyomaték tartománya | 0,5...1,0 Nm |
| Típus                       | Keresztösszekötő |   |              |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                 |                      |                     |                    |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|

## Méretetek

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Raszter mm-ben (P) | 6,1 mm |
|--------------------|--------|

## Névleges adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 41 A |
|---------------|------|

## Általános

|           |   |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 5 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |             |             |

**Műszaki adatok****Termékek környezetvédelmi megfelelése**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

**Tanúsítványok**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>                             |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                                  |  |

## WQV 4/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                      |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Típus          | WAW 1 NEUTRAL              | Változat             |
| Rendelési szám | <a href="#">6004500000</a> | Különböző szerszámok |
| GTIN (EAN)     | 4008190053925              |                      |
| Qty.           | 1 Stück                    |                      |