

## WSD 2.5/D+/- WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A komponens dugó egy elektromos komponens beépítéséhez használható egy leválasztó sorkapocsban. Az elektromos komponens forrasztása után a dugó beépíthető a leválasztó sorkapcsaink leválasztási területébe, és így a leválasztó sorkapcsot integrált elektromos komponenssel ellátott moduláris sorkapoccsá alakítja.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Komponensdugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, Dugaszolt, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">1058460000</a>   |
| Típus          | WSD 2.5/D+/- WTR2.5  |
| GTIN (EAN)     | 4008190025021  |
| Qty.           | 25 Stück   |

## WSD 2.5/D+/- WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 29,58 mm | Mélység (coll)   | 1,165 inch |
| Magasság    | 38,4 mm  | Magasság (coll)  | 1,512 inch |
| Szélesség   | 5 mm     | Szélesség (coll) | 0,197 inch |
| Nettó tömeg | 3,43 g   |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |                                     |        |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|               |            |                  |     |
|---------------|------------|------------------|-----|
| Változat      | Diódamodul | Véglap szükséges | Nem |
| Szintek száma | 1          | PE-csatlakozás   | Nem |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |           |   |     |
|--------------------|-----------|---|-----|
| Felszerelés típusa | Dugaszolt | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
|--------------------|-----------|---|-----|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                    |                          |                    |       |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| Csatlakozás típusa | Dugaszolható csatlakozás | Csatlakozási irány | felső |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002018    | ETIM 7.0    | EC002018    |
| ETIM 8.0    | EC002018    | ETIM 9.0    | EC002018    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-49 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-49 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-49 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-49 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-49 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-05 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                    |   |
|--------------------|---|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |

**WSD 2.5/D+/- WTR2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## WSD 2.5/D+/- WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |