

THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM GEW szövött címkéket nagyon rugalmas pamutanyagból készítjük. Orsóra csévélve szállítjuk, hőnyomtatókhoz használható, és az irodai lézernyomtatókhoz használt A4-es lapoknál vastagabb ragasztós réteg használatát teszi lehetővé. Ez a rugalmasság és a vastag ragasztóréteg együtt nagyobb ragasztóerőt ad, és szögletes vagy kerek felületen is használható, pl. kábeleken vagy tömlőkön.

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, sárga
Rendelési szám	1059790000
Típus	THM GEW 15/6 GE
GTIN (EAN)	4032248808182
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Tekercs
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,3 mm	Mélység (coll)	0,012 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Nettó tömeg	366 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	Pamut anyag	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Készülékjelölők	
Laponkénti jelölőszám	10 000	
Nyomtatás módja	Hőnyomtató	
Ragasztóanyag	Természetes gumi ragasztó	
Szám tekercsenként	10 000	
Szélesség	15 mm	
Szín	sárga	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
UL 969 tanúsítvány	Nem	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	

