



A THM GEW szövött címkéket nagyon rugalmas pamutanyagból készítjük. Orsóra csévélve szállítjuk, hőnyomtatókhoz használható, és az irodai lézernyomtatókhoz használt A4-es lapoknál vastagabb ragasztós réteg használatát teszi lehetővé. Ez a rugalmasság és a vastag ragasztóréteg együtt nagyobb ragasztóerőt ad, és szögletes vagy kerek felületen is használható, pl. kábeleken vagy tömlőkön.

#### Általános rendelési adatok

Változat	THM, Készülékjelölők, 9 x 17 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1059800000</a>
Típus	THM GEW 17/9 WS
GTIN (EAN)	4032248808199
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	0,3 mm	Mélység (coll)	0,012 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0,669 inch
Nettó tömeg	642 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C
------------------------------	-------------

## Általános adatok

Anyag	Pamut anyag
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Halogén	Nem
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Készülékjelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Etikett-tekercs
Laponkénti jelölőszám	10 000
Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Ragasztóanyag	Természetes gumi ragasztó
Szám tekercsenként	10 000
Szélesség	17 mm
Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Nem
Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>



## THM GEW 17/9 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4005070000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	

