

## WQB-PEN 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Tápellátás

A W sorozatba tartozó sorkapcsaink széles választékát az egyszerű és helytakarékos használatot biztosító WPD sorozatba tartozó kapcsok együttes használata garantálja a tápellátás biztonságos és kényelmes csatlakoztatását.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Ezüstsűrke, 135 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 24.6 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1060100000</a>  |
| Típus          | WQB-PEN 35  |
| GTIN (EAN)     | 4008190089870   |
| Qty.           | 10 Stück  |

## WQB-PEN 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 2 mm    | Mélység (coll)   | 0,079 inch |
| Magasság    | 22 mm   | Magasság (coll)  | 0,866 inch |
| Szélesség   | 24,6 mm | Szélesség (coll) | 0,969 inch |
| Nettó tömeg | 12 g    |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Anyag adatok

|       |             |      |            |
|-------|-------------|------|------------|
| Anyag | Ónozott réz | Szín | Ezüstsürke |
|-------|-------------|------|------------|

## Rendszer specifikációk

|          |                  |
|----------|------------------|
| Változat | Keresztösszekötő |
|----------|------------------|

## Keresztösszekötő

|                            |                  |                           |       |
|----------------------------|------------------|---------------------------|-------|
| Keresztköött kapcsok száma | 2                | Névleges áram, többpólusú | 135 A |
| Típus                      | Keresztösszekötő |                           |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                      |  |                    |
|--------------------|----------------------|--|--------------------|
| Felszerelés típusa | becsavart állapotban | Robbanásbiztosság szempontjából<br>bevizsgált változat | Nem                |
| Rögzítés típusa    | becsavart állapotban | Telepítési útmutató                                    | Közvetlen rögzítés |

## Méretetek

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Raszter mm-ben (P) | 16 mm |
|--------------------|-------|

## Névleges adatok

|               |       |
|---------------|-------|
| Névleges áram | 135 A |
|---------------|-------|

## Általános

|           |   |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 2 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## WQB-PEN 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

## Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok