

WBB WDK2.5/BL5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A dugaszolható sorkapcsaink rögzítőbakjai az adott dugók mechanikus rögzítőiként szolgálnak. Védik mind a sarut, mind az érintkezőt a mechanikai hatásoktól és a rezgés okozta véletlenszerű kilazulástól.

Általános rendelési adatok

Verzió	Elválasztó lemez (kapocs), Vég- és elválasztó lemez, 58 mm x 45.2 mm, narancssárga
Rendelési szám	1072660000
Típus	WBB WDK2.5/BL5.08
GTIN (EAN)	4008190470555
Qty.	10 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	45,2 mm	Mélység (coll)	1,78 inch
Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2,283 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	8,5 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Anyag adatok

Anyag	PA 66	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat	Vég- és elválasztó lemez
----------	--------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Nem	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
----------------	-----	---------------------	--------------------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	