

KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 75, Vulkanizált szál
Rendelési szám	1076740000
Típus	KSWF M75
GTIN (EAN)	4032248838660
Qty.	25 Stück

KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	1,5 mm	Magasság (coll)	0,059 inch
Nettó tömeg	3,4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...95 °C
-------------------	----------------

Általános információk

Anyag	Vulkanizált szál	Belső menet	M 75
Külső menet	M 75	Menetemelkedés	1,5 mm
Szilikon	Nem	Tömszelencék	M 75
Tömítőgyűrű átmérője	90,5 mm	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	95 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

KSWF M75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**