

HDC HP 250 F 25


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtoló) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | HDC-betét, Hüvely, Krimpelhető csatlakozás, Méret: 250 |
| Rendelési szám | 1079720000 |
| Típus | HDC HP 250 F 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248841646 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC HP 250 F 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|--------|---------|-------------|------------|
| Hossz | 83,2 mm | Hossz, inch | 3,276 inch |
| Átmérő | 32 mm | Nettó tömeg | 81,368 g |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 120 °C |
|-------------------------|-------------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------|-------------------------|---|-------------|
| Anyag | Rézötvözet | BG | 250 |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | DIN EN 61984 szerinti névleges áram (környezeti hőmérséklet=20°C) | 140 A |
| Felületi minőség | Ezüst-passzívált | Halogénmentes | false |
| Méret | 250 | Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 15 kV |
| Sorozat | HighPower | Szennyezés súlyossága | PD 2 (PD 3) |
| Szigetelés erőssége | 10 ¹⁰ Ω | Szigetelőanyag | PA GF |
| Szín | fekete | Térfogati ellenállás | ≤0.1 mΩ |
| Típus | Hüvely | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Vezeték-keresztmetszet | 25 mm ² | Üzemi feszültség, max. (teljes hőmérséklet=60°C) | 2 300 V |

PE csatlakozási adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Csatlakozás típusa PE | Krimpelhető csatlakozás, Csavaros csatlakozás |
|-----------------------|---|

Tápegység

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------|
| Csatlakozás típusa, tápegység | Krimpelhető csatlakozás | Csupaszolási hossz, teljesítmény-érintkező | 24 mm |
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984), tápegység | 15 kV | | |

Változat

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|---|--------------------|
| Anyag | Rézötvözet | BG | 250 |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 24 mm |
| Felületi minőség | Ezüst-passzívált | Méret | 250 |
| Térfogati ellenállás | ≤0.1 mΩ | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 4 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 25 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 25 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

HDC HP 250 F 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|--|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|



Letöltések

| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Manufacturer's declaration |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | 1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf BPZL_F_CSA_Zulassung BPZ_HDC_HP_ungeschirmt BZP_HDC_HP_MOAL_250A |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC HP 250 F 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok



HDC HP 250 F 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

HighPower pótalkatrészek



Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | HDC HP CLAMP 250A |
| Rendelési szám | 6778940000 |
| GTIN (EAN) | 4064675047964 |
| Qty. | 25 Stück |

... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus | ES EPG 45 HEX 25/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1500970000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309195 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 HEX 10/70 | Változat |
| Rendelési szám | 1500940000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309522 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 HEX 16/35 | Változat |
| Rendelési szám | 1500950000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309492 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC HP 250 F 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus | ES EPG 45 HEX 95 | Változat |
| Rendelési szám | 1500980000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309348 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EPG 45 | Változat |
| Rendelési szám | 1500830000 | Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| Qty. | 1 Stück | |