

## HDC HP 250 F 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | HDC-betét, Hüvely, Krimpelhető csatlakozás,<br>Méret: 250 |
| Rendelési szám | <a href="#">1079730000</a>                                |
| Típus          | HDC HP 250 F 35   |
| GTIN (EAN)     | 4032248841783   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## HDC HP 250 F 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|        |         |             |            |
|--------|---------|-------------|------------|
| Hossz  | 83,2 mm | Hossz, inch | 3,276 inch |
| Átmérő | 32 mm   | Nettó tömeg | 104 g      |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 120 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Általános adatok

|                        |                         |   |             |
|------------------------|-------------------------|---|-------------|
| Anyag                  | Rézötvözet              | BG  | 250         |
| Csatlakozás típusa     | Krimpelhető csatlakozás | DIN EN 61984 szerinti névleges áram (környezeti hőmérséklet=20°C) | 160 A       |
| Felületi minőség       | Ezüst-passzívált        | Halogénmentes   | false       |
| Méret                  | 250                     | Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)                            | 15 kV       |
| Sorozat                | HighPower               | Szennyezés súlyossága   | PD 2 (PD 3) |
| Szigetelés erőssége    | 10 <sup>10</sup> Ω      | Szigetelőanyag  | PA GF       |
| Szín                   | fekete                  | Térfogati ellenállás  | ≤0.1 mΩ     |
| Típus                  | Hüvely                  | UL 94 éghetőségi osztály  | V-0         |
| Vezeték-keresztmetszet | 35 mm <sup>2</sup>      | Üzemi feszültség, max. (teljes hőmérséklet=60°C)                  | 2 300 V     |

## PE csatlakozási adatok

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Csatlakozás típusa PE | Krimpelhető csatlakozás, Csavaros csatlakozás |
|-----------------------|---|

## Tápegység

|   |                         |  |       |
|---|-------------------------|--|-------|
| Csatlakozás típusa, tápegység                     | Krimpelhető csatlakozás | Csupaszolási hossz, teljesítmény-érintkező | 24 mm |
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984), tápegység | 15 kV                   |  |       |

## Változat

|                              |                         |   |                    |
|------------------------------|-------------------------|---|--------------------|
| Anyag                        | Rézötvözet              | BG  | 250                |
| Csatlakozás típusa           | Krimpelhető csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás      | 24 mm              |
| Felületi minőség             | Ezüst-passzívált        | Méret   | 250                |
| Térfogati ellenállás         | ≤0.1 mΩ                 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2              |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 35 mm <sup>2</sup>      | Vezeték-keresztmetszet, min.                  | 35 mm <sup>2</sup> |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9,1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

**HDC HP 250 F 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[1487780000\\_00\\_11\\_13\\_BPZ\\_HDC\\_HP250-550\\_web.pdf](#)[BPZL\\_F\\_CSA\\_Zulassung](#)[BPZ\\_HDC\\_HP\\_ungeschirmt](#)[BZP\\_HDC\\_HP\\_MOAL\\_250A](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)



Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC HP 250 F 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok



## HDC HP 250 F 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## HighPower pótalkatrészek



## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | HDC HP CLAMP 250A          |
| Rendelési szám | <a href="#">6778940000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4064675047964              |
| Qty.           | 25 Stück                   |

## Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EPG 45                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1500830000</a> | Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas |
| GTIN (EAN)     | 4050118309317              | sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás                                       |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## HDC HP 250 F 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... préselhető kábelcsatlakozókhoz (DIN 46235 szerint)


**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelcsatlakozókhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus          | ES EPG 45 HEX 95           | Változat         |
| Rendelési szám | <a href="#">1500980000</a> | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118309348              |                  |
| Qty.           | 1 Stück                    |                  |
| Típus          | ES EPG 45 HEX 25/50        | Változat         |
| Rendelési szám | <a href="#">1500970000</a> | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118309195              |                  |
| Qty.           | 1 Stück                    |                  |
| Típus          | ES EPG 45 HEX 10/70        | Változat         |
| Rendelési szám | <a href="#">1500940000</a> | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118309522              |                  |
| Qty.           | 1 Stück                    |                  |
| Típus          | ES EPG 45 HEX 16/35        | Változat         |
| Rendelési szám | <a href="#">1500950000</a> | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118309492              |                  |
| Qty.           | 1 Stück                    |                  |