

CH20M12 C TP 8089

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

**Kiváló hatékonyság, rugalmasság és kivitel - a "szabványos és testreszabott"**

A tokozat kialakításának kiválasztásakor kulcsfontosságú tényező a rugalmasság. További fontos követelmények: méretezhetőség, testre szabhatóság, új funkcionalitás és költséghatékonyság. Önnek olyan választásra van szüksége, amely a maximális teljesítményt nyújtja minimális költséggel.

A CH20M12 modulós elektronika ház a "kis" opció a "nagy" házmegoldások között a kompakt elektronikai alkalmazások számára.

A teljes rendszert a kiválóság jellemzi: rendkívüli méretezhetőség és rugalmasság, nagy biztonság, innovatív alkalmazási funkcionalitás és a változatos praktikus részletek.

- **Gyorsabb beszerelés** olyan jellemzőkkel, mint az általános célú szerszámhoz való univerzális „Wire Ready” csavarozófej
- **Felhasználóbarát munka:** világos és állandó feliratozással és extra jelölési lehetőségekkel, beépített kioldókengyellel vagy átlátszó fedéllel
- **Maximális zavarállóság** EMC-megfelelő kialakítás, a modulok kiváló minőségű műanyagból készült csatlakozó szélei mélyen átfedik egymást
- **Nagy működési biztonság** az egyedülálló Auto-Set kódolórendszerrel és kétoldali érintésvédelemmel a tűs érintkezősor és az aljzattömb számára

CH20M - a piacon kapható legrugalmasabb rendszer rövid neve. Nem csak a „Component Housing IP20 Modular (IP20 moduláris készülékház)” megnevezés rövidítése.

A CH20M hatékonyságot és innovációt is jelent a tervezéstől a gyártáson át a használatig.

Általános rendelési adatok

| | |
|---|--|
| Verzió | Modulos ház, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Áttetsző, Billenthető burkolat, Szélesség: 12.5 mm |
| Rendelési szám | 1104250000 |
| Típus | CH20M12 C TP 8089 |
| GTIN (EAN) | 4032248878581 |
| Qty. | 70 Stück |
| Információ az egész szerelvényre vonatkozóan, lásd a hivatkozott cikkeket | 1104180000 |

CH20M12 C TP 8089

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 6 mm | Mélység (coll) | 0,236 inch |
| Magasság | 86,3 mm | Magasság (coll) | 3,398 inch |
| Szélesség | 12,5 mm | Szélesség (coll) | 0,492 inch |
| Nettó tömeg | 2,414 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------------|--------------|--|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | Páratartalom | 5 – 93% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül |
| -40 °C...120 °C | | |

Anyagadatok

| | | | |
|--|-------|--------------------------|-----|
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 225 | Szigetelőanyag | PC |
| Szigetelőanyag csoport | IIIa | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Általános adatok

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|----------------------------|
| Szín | Áttetsző | Színskála (hasonló) | - |
| Tokozási opció | Nem | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |

Komponens tulajdonságok

| | | | |
|----------------------|------|-------------|----------|
| Marker integrateable | Igen | Safety lock | sealable |
|----------------------|------|-------------|----------|

testreszabási lehetőségek

| | | | |
|--|-------------------------------|--|------|
| Customer specific order process | See guideline under downloads | Felhasználó igénye szerinti feliratozás lehetséges | Igen |
| Felhasználó igénye szerinti kivágás lehetséges | Nem | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001031 | ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések


| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Guideline customerspecific housings Guideline kundenspezifische Gehäuse |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN |

CH20M12 C TP 8089**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Product image****Méretrajz**

CH20M12 C TP 8089

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:


- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 8/13.5/43.3 SAI AU | Verzió |
| Rendelési szám | 1912130000 | ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4032248541164 | |
| Qty. | 5 Stück | |

Egyedi felirat



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1038860000 | ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN) | 4032248768110 | |
| Qty. | 1 Stück | |