

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, fehér
Rendelési szám	1109130000
Típus	THM WO 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4032248885534
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

A létrehozás dátuma 2024. július 30. 20:03:30 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Magasság	24,5 mm	Magasság (coll)	0,965 inch
Szélesség	62 mm	Szélesség (coll)	2,441 inch
Nettó tömeg	557 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Címkemező mérete	19.05 x 24.5 mm
Halogén	Nem
Jelölők száma kombinációnként	1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája Etikett-tekercs
Nyomtatás típusa	üres
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	2 500
Szélesség	62 mm
Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 150 mm ²	Halogén	Nem
Szövegmező magassága	19,05 mm	Szövegmező szélessége	24,5 mm
Vezeték külső átm.	6.1 - 13.7 mm	Vezeték külső átmérő, max.	13,7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	6,1 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése


REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Műszaki adatok**Letöltések**

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format



THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	