

THM WO 50.8/150 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, kék
Rendelési szám	1109190000
Típus	THM WO 50.8/150 BL
GTIN (EAN)	4032248885626
Qty.	1 Stück

THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Magasság	50,8 mm	Magasság (coll)	2 inch
Szélesség	150 mm	Szélesség (coll)	5,905 inch
Nettó tömeg	610 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...125 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	6
Címkemező mérete	25,4 x 50,8 mm
Halogén	Nem
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Etikett-tekercs
Nyomtatás típusa	üres
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	500
Szélesség	150 mm
Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...125 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	125 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,75 - 500 mm ²	Halogén	Nem
Szövegmező magassága	25,4 mm	Szövegmező szélessége	50,8 mm
Vezeték külső átm.	39,7 mm	Vezeték külső átmérő, max.	39,7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	