

CC 15/45 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|--|
| Változat | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, Sín, Vevőspecifikus |
| Rendelési szám | 1111190000 |
| Típus | CC 15/45 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248887866 |
| Qty. | 8 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2715590000 2438520000 2438510000 |

CC 15/45 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 1,2 mm | Mélység (coll) | 0,047 inch |
| Magasság | 15 mm | Magasság (coll) | 0,591 inch |
| Szélesség | 45 mm | Szélesség (coll) | 1,772 inch |
| Nettó tömeg | 1,875 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | |
|------------------------------------|---|
| Alkalmazás/gyártó | Sín |
| Anyag | Poliamid 66 |
| Halogén | Nem |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MultiCard = Készülékjelölők |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája MultiCard |
| Nyomatott karakterek | A megrendelő igényei szerint (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt) |
| Nyomtatás módja | MC Laser |
| Nyomtatás színe | fekete |
| Szélesség | 45 mm |
| Szín | Vevőspecifikus |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

CC 15/45 MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Felhasználási példa**

A kép illusztráció